




SCPSi-UHV-HD 07 G02 NO

Kompakt ejektör SCPSb- / SCPS- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD bağlanmaya hazır ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, üst şapka ray kelepçesi, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Şekil kompakt ejektörler	HD
Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 65 (with plug)
Maks. vakum	-910 mbar
Ses seviyesi serbest	62.0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	17.2 l/min
Vakum debisi (maks.)	13.0 l/min
Bağlantı	G1/8"(1)-G1/8"(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.0 ... 6.0 bar



Tasarım verileri SCPSi-UHV-HD 07 G02 NO

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	150.00 mm
Uzunluk L2	91.50 mm
Uzunluk L	135.00 mm
Genişlik B1	18.60 mm
Genişlik B	18.00 mm
Yükseklik H2	40.80 mm
Yükseklik H	99.00 mm
Dış çap D2	9.0 mm
Dış çap D	16.50 mm
İç çap d	4.40 mm




Art.-Nr.: 10.02.02.06292

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Tahliye derecesi	91.0 %
Ses seviyesi emiş	64.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	62.0 dB(A)
Ağırlık	0.210 kg
Maks. hava tüketimi üfleme	120.0 l/min
Hava tüketimi üfleme	4.237 cfm
Hava tüketimi emiş	0.607 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.459 cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43.5 ... 87.0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Maks. vakum	-26.872 inHg
Ürün ailesi	SCPSi-UHV-HD
Nozul boyutu	07
Bağlantı	G02
Elektrik bağlantısı	M12-5
Kontrol Valfi	Normalde açık



Art.-Nr.: 10.02.02.06292

**Performans verileri**

Art.-Nr.: 10.02.02.06292

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	0.00	0.08	0.25	0.41	0.60	0.81	1.00	1.31	1.62	2.00	2.43	2.92	3.47	4.10	4.85	5.88	7.75	11.39	18.19
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	0.00	0.08	0.18	0.26	0.35	0.44	0.55	0.67	0.81	0.97	1.15	1.35	1.59	1.87	2.22	2.64	3.36	4.58	6.52
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	0.00	0.07	0.11	0.15	0.20	0.25	0.31	0.37	0.44	0.53	0.63	0.73	0.86	1.00	1.19	1.42	1.77	2.52	3.96

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	900
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	13.0	10.9	9.3	8.0	6.9	5.9	4.9	4.0	3.1	2.5	1.9	1.4	1.0	0.7	0.5	0.3	0.1	0.1
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	27.8	22.2	18.4	16.1	14.7	13.5	12.2	11.2	10.0	8.8	7.5	6.2	4.9	3.7	2.5	1.5	0.7	0.1
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	53.2	46.1	40.6	36.1	31.1	25.5	20.4	16.3	13.1	10.9	9.4	8.2	7.0	5.6	3.8	1.6	0.5	0.1

	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07	400	511	658	795	896	911	905	899	893
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11	421	581	738	867	909	911	909	908	907
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16	459	625	786	884	908	912	909	905	901



Art.-Nr.: 10.02.02.06292

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06292**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.06292**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Distribütör	ASV SM/CPi B-M12-5 2xS-M12-4	10.02.02.03490
Üst şapka ray kelepçesi komp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Vakum filtresi (hat içi)	VFI CN6/4 50	10.07.01.00241
Vakum filtresi (hat içi)	VFI 6/4 50	10.07.01.00328

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.06292**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51 SCPS	10.02.02.05094
Vacuum set, ejector (inst.)	VACU-SET 07 12.80x76.60 SCPS	10.02.02.06259
Bakım seti ejektörü	WART SCPS/SCPSi-HD	10.02.02.06343

