



SCPMc 12 S04 NC M8-6 NPN DEU

Kompakt ejektör SCPMc bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi


Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M8, 6 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 40
Maks. vakum	920 mbar
Ses seviyesi serbest	76.0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	51.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	30.0 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	120.50 mm
Uzunluk L2	11.40 mm
Uzunluk L	76.50 mm
Genişlik B1	12.50 mm
Genişlik B	12.00 mm
Yükseklik H1	73.90 mm
Yükseklik H2	24.95 mm
Yükseklik H	65.30 mm
Dış çap D	10.50 mm
İç çap d1	6.2 mm


Tasarım verileri SCPMc 12 S04 NC M8-6 NPN DEU



Art.-Nr.: 10.02.02.06473

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Kontrol Valfi	NC
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	92.0 %
Maks. vakum	920 mbar
Ağırlık	84.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10.0 l/min
Hava tüketimi emiş	51.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	30.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPMc
Elektrik bağlantısı	M8-6

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925



Art.-Nr.: 10.02.02.06473

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06473**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.06473**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Distribütör	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Susturucu (yuvarlak)	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Montaj braketi	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.06473**

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti ejektör	VST SCPMi/c/b	10.02.02.06536

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06473