

Mini kompakt tip ejektör

SCPMc 10 S04 NC M8-6 1NA DE0



Art.-Nr.: 10.02.02.06480



SCPMc 10 S04 NC M8-6 1NA DE0

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	1x NPN + 1x analog
Elektrik bağlantısı	Male connect M8, 6 pole
Koruma tipi IP	IP 40
Nozul boyutu	1,0 mm
Maks. vakum	870 mbar
Ses seviyesi serbest	71,0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	45,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28,0 l/min
Bağlantı	Hose D6(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.5 ... 6.0 bar
Kontrol Valfi	Normalde kapalı


Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06480

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	98,30 mm
Uzunluk L2	11,40 mm
Uzunluk L	76,50 mm
Genişlik B1	12,50 mm
Genişlik B	12,00 mm
Yükseklik H1	73,90 mm
Yükseklik H2	24,95 mm
Yükseklik H	65,30 mm
Dış çap D	9,00 mm
İç çap d1	6,2 mm
d2	6,2 mm
Uzunluk L3	20,50 mm
Yükseklik H3	7,50 mm
Yükseklik H4	30,00 mm
Delik aralığı X1	36,0 mm
Delik boyutu d4	4,3 mm
Yükseklik H5	7,50 mm
Yükseklik H6	17,50 mm
Dış G3	M8x1-M

Tasarım verileri SCPMc 10 S04 NC M8-6 1NA DE0

**Teknik veriler**

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	1x NPN + 1x analog
Kontrol Valfi	NC
Nozul boyutu	1,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4,0 mm
Tahliye derecesi	87,0 %
Maks. vakum	870 mbar
Ağırlık	84,00 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10,0 l/min
Hava tüketimi emiş	45,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.5 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPMc
Elektrik bağlantısı	M8-6
Yapılandırıcı kodu	DE0



Mini kompakt tip ejektör

SCPMc 10 S04 NC M8-6 1NA DE0



Art.-Nr.: 10.02.02.06480



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06480



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.06480

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Distribütör	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Susturucu (yuvarlak)	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Montaj braketi	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.06480

Typ		Ürün numarası
Susturucu ek parçası (yuvarlak)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b	10.02.02.05403



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06480