

Eyector compacto mini

SCPMb 12 S04 NC EAL

Art.-Nr.: 10.02.02.06530




SCPMb 12 S04 NC EAL

El eyector compacto SCPM se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

Repuestos disponibles: silenciador, elemento de filtro
Accesorios disponibles: cable de conexión, clavija de conexión

Datos técnicos

Atributo	Valor
Modelo de protección IP	IP 40
Vacio máx.	920 mbar
Nivel acústico libre	76,0 dB(A)
Consumo de aire aspiración	51,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	30,0 l/min
Conexión	Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Válvula de mando	Cerrado sin corriente



Datos de diseño SCPMb 12 S04 NC EAL

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	120,50 mm
Longitud L	76,50 mm
Anchura B1	12,50 mm
Anchura B	12,00 mm
Altura H1	64,20 mm
Altura H2	24,95 mm
Altura H	65,30 mm
Diámetro exterior D	10,50 mm
Diámetro interior d1	6,2 mm
d2	6,2 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06530

1

Art.-Nr.: 10.02.02.06530




Datos técnicos

Atributo	Valor
Válvula de mando	NC
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	4,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	4,0 mm
Grado de evacuación	92,0 %
Vacio máx.	920 mbar
Peso	74,0 g
Consumo máx. de aire soplado	10,0 l/min
Consumo de aire aspiración	51,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	30,0 l/min
Presión operativa óptima	4,50 bar
Margen de presión (presión operativa) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Familia de productos	SCPMb



Datos de rendimiento



Vacío ejecutable a distintas presiones operativas



Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06530

Eyector compacto mini

SCPMb 12 S04 NC EAL



Art.-Nr.: 10.02.02.06530



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.02.02.06530



Datos de pedido accesorios 10.02.02.06530

Typ	Número de artículo
Cable de conexión	21.04.06.00086
Silenciador (redondo)	10.02.02.05807
Kit de fijación	10.02.02.05805
Ángulo de fijación	10.02.02.05824
Enchufe rápido recto	10.08.02.00468
Enchufe rápido recto	10.08.02.00469
Adaptador de rosca (mont)	10.02.02.05522
Adaptador de rosca (mont)	10.02.02.05643



Datos de pedido piezas de recambio 10.02.02.06530

Typ	Número de artículo
Juego de piezas de desgaste eyector	10.02.02.06536



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06530

3