

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 40
Maks. vakum	920 mbar
Ses seviyesi serbest	76,0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	51,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	30,0 l/min
Bağlantı	Hortum D6(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Kontrol Valfi	Normalde açık

SCPMb 12 S04 NO EAN

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi



Tasarım verileri SCPMb 12 S04 NO EAN


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	120,50 mm
Uzunluk L	76,50 mm
Genişlik B1	12,50 mm
Genişlik B	12,00 mm
Yükseklik H1	64,20 mm
Yükseklik H2	24,95 mm
Yükseklik H	65,30 mm
Dış çap D	10,50 mm
İç çap d1	6,2 mm
d2	6,2 mm

Art.-Nr.: 10.02.02.06531

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Kontrol Valfi	NO
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4,0 mm
Tahliye derecesi	92,0 %
Maks. vakum	920 mbar
Ağırlık	74,0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10,0 l/min
Hava tüketimi emiş	51,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	30,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPMb

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

Typ	2	2.5	3.0	3.5	4	4.5	5	5.5	6
SCPM 03/05/07	416	512	711	866	880	875	860	850	845
SCPM 10	350	416	512	725	866	880	870	860	850
SCPM 12	330	460	610	740	850	922	930	927	925



Mini kompakt ejektör

SCPMb 12 S04 NO EAN



Art.-Nr.: 10.02.02.06531



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06531



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.06531

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Susturucu (yuvarlak)	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Montaj braket	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.06531

Typ		Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti ejektör	VST SCPMi/c/b	10.02.02.06536



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06531