

Mini elettore compatto

SCPMb 12 S04 NO EAN

Art.-Nr.: 10.02.02.06531




SCPMb 12 S04 NO EAN

L'elettore compatto SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro
Accessori disponibili: cavo di connessione, spina di collegamento

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|-------------------------|
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
| Vuoto max. | 920 mbar |
| Livello di pressione acustica libero | 76,0 dB(A) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 51,0 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 30,0 l/min |
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |



Dati di costruzione SCPMb 12 S04 NO EAN

Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------|-----------|
| Lunghezza L1 | 120,50 mm |
| Lunghezza L | 76,50 mm |
| Larghezza B1 | 12,50 mm |
| Larghezza B | 12,00 mm |
| Altezza H1 | 64,20 mm |
| Altezza H2 | 24,95 mm |
| Altezza H | 65,30 mm |
| Diametro esterno D | 10,50 mm |
| Diametro interno d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |



Mini elettore compatto

SCPMb 12 S04 NO EAN

Art.-Nr.: 10.02.02.06531




Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|--|-----------------|
| Valvola di controllo | NO |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 4,0 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 4,0 mm |
| Grado di evacuazione | 92,0 % |
| Vuoto max. | 920 mbar |
| Peso | 74,0 g |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 10,0 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 51,0 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 30,0 l/min |
| Pressione di esercizio ottimale | 4,50 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Famiglia di prodotti | SCPMb |



Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

| Typ | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SCPM 03/05/07 | 416 | 512 | 711 | 866 | 880 | 875 | 860 | 850 | 845 |
| SCPM 10 | 350 | 416 | 512 | 725 | 866 | 880 | 870 | 860 | 850 |
| SCPM 12 | 330 | 460 | 610 | 740 | 850 | 922 | 930 | 927 | 925 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06531

Mini elettore compatto

SCPMb 12 S04 NO EAN



Art.-Nr.: 10.02.02.06531



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.06531



Dati di ordinazione accessori 10.02.02.06531

| Typ | | Numero articolo |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Cavo di connessione | ASK B-MIC10 3000 K-2P | 21.04.06.00086 |
| Dispositivo silenziatore (tondo) | SD 10.5x31.7 SCPM | 10.02.02.05807 |
| Unità aria di scarico | ABL-SET SCPMi/c/b | 10.02.02.06080 |
| Kit pezzi di fissaggio | SET SCPM MOUNT1 | 10.02.02.05805 |
| Staffa di fissaggio | BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM | 10.02.02.05824 |
| Raccordo a innesto diritto | STV-GE M5-AG 4 | 10.08.02.00468 |
| Raccordo a innesto diritto | STV-GE M7-AG 6 | 10.08.02.00469 |
| Adattatore filettato (mont) | ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b | 10.02.02.05522 |
| Adattatore filettato (mont) | ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b | 10.02.02.05643 |



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.06531

| Typ | | Numero articolo |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Set parti soggette ad us. elettore | VST SCPMi/c/b | 10.02.02.06536 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06531

3