

Art.-Nr.: 10.02.02.06589



SCTSi ECT 4


Le terminal compact SCTSi Ethernet est livré en tant que produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : Kit de pièces d'usure éjecteur

Accessoires disponibles : Câble de raccordement

Données techniques

Attribut	Valeur
Communication	Ethercat
Nombre d'éjecteurs	4
Ejecteur type 1	SCPSt 15 G02 NC
Clé du produit	SCTSi-ECT-4-AB-4C7N-00



Données de construction SCTSi ECT 4

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	160,20 mm
Longueur L2	27,00 mm
Longueur L	126,20 mm
Largeur B1	124,70 mm
Largeur B2	13,50 mm
Largeur B	97,30 mm
Hauteur H2	88,50 mm
Hauteur H	105,00 mm
Diamètre intérieur d	6,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F



Art.-Nr.: 10.02.02.06589




Données techniques


Attribut	Valeur
Poids propre	1,120 kg
Communication	Ethercat




Données de performance



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



Vide exécutable à différentes pressions de service



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06589

Art.-Nr.: 10.02.02.06589



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
1.5 mm	-	0.07	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3
2-1.4 mm	-	-	-	0.1	0.2	0.35	0.65	1.2	2.3



Vide exécutable à différentes pressions de service

Typ	2	3	4	5	6
1.5 mm	450	660	870	880	865
2-1.4 mm	390	590	800	890	880



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
1.5 mm	65.5	57.1	47.4	39.3	32	25.3	17	8.8	1.5
2-1.4 mm	71.8	61.4	52.5	42.2	31.9	23.5	15.3	8.5	1.2



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.06589



Données de commande des accessoires 10.02.02.06589

Typ		num
Filtre à vide (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Filtre à vide en cloche	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
Jeu de pièces de fixation	SET SCPS	10.02.02.04343
Ensemble d'air d'échappement	ABL-SET SCPSst einstufig	10.02.02.05661
Pince pour profilé chapeau comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Conduite Power	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
Conduite Power	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
Conduite Power	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
Conduite Power	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
Câble de raccordement	ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D	21.04.05.00353
Câble réseau Ethernet	NETZ-KA-M12-DK 5m	21.04.05.00354
Câble de raccordement	ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45	21.04.05.00355
Câble de raccordement	ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45	21.04.05.00356



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06589

Art.-Nr.: 10.02.02.06589



Données de commande des pièces de rechange 10.02.02.06589

Typ		num
Insert silencieux (rond)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
Tamis (rond)	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404
Jeu de pièces d'usure éjecteur	VST SCPS-einstuf-SD	10.02.02.04737



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06589