


Compact-Terminal
SCTSi ECT 8



Art.-Nr.: 10.02.02.06593



SCTSi ECT 8


Il terminale compatto SCTSi Ethernet viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).

Pezzi di ricambio disponibili: Kit di parti d'usura dell'eiettore

Accessori disponibili: Cavo di collegamento

Dati tecnici

Attributo	Valore
Comunicazione	Ethercat
Numero di eiettori	8
Eiettore tipo 1	SCTSi 15 G02 NO
Chiave di prodotto	SCTSi-ECT-8-AB-8C7A-00



Dati di costruzione SCTSi ECT 8

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	234,70 mm
Lunghezza L2	27,00 mm
Lunghezza L	200,70 mm
Larghezza B1	124,70 mm
Larghezza B2	13,50 mm
Larghezza B	97,30 mm
Altezza H2	91,50 mm
Altezza H	105,00 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06593

Art.-Nr.: 10.02.02.06593




Dati tecnici


Attributo	Valore
Peso	1,960 kg
Comunicazione	Ethercat




Dati sulle prestazioni



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Art.-Nr.: 10.02.02.06593



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
1.5 mm	-	0.07	0.15	0.25	0.4	0.6	0.9	1.3	2.3
2-1.4 mm	-	-	-	0.1	0.2	0.35	0.65	1.2	2.3



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

Typ	2	3	4	5	6
1.5 mm	450	660	870	880	865
2-1.4 mm	390	590	800	890	880



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	800
1.5 mm	65.5	57.1	47.4	39.3	32	25.3	17	8.8	1.5
2-1.4 mm	71.8	61.4	52.5	42.2	31.9	23.5	15.3	8.5	1.2



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.06593



Ordinare gli accessori dati 10.02.02.06593

Typ		codice articolo
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Filtro tazze a vuoto	VFT G1/8-IG 80	10.07.01.00116
Kit pezzi di fissaggio	SET SCPS	10.02.02.04343
Unità aria di scarico	ABL-SET SCPSSt einstufig	10.02.02.05661
Top-hat rail morsetto comp.	HUT-SN-KL 75x18x9 SCPS	10.02.02.04149
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
Cavo di connessione	ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D	21.04.05.00353
Cavo di rete	NETZ-KA-M12-DK 5m	21.04.05.00354
Cavo di connessione	ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45	21.04.05.00355
Cavo di connessione	ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45	21.04.05.00356



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06593

Compact-Terminal
SCTSi ECT 8



Art.-Nr.: 10.02.02.06593



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.02.06593

Typ		codice articolo
Inserto dispositivo silenz. (tonda)	SD-EINS 15x16.5 SD	10.02.02.04141
Filtro tondo	SIEB 11x2 X-5 0.415/0.22	10.02.02.04404
Set parti soggette ad us. eiettore	VST SCPS-einstuf-SD	10.02.02.04737



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.06593