

Eiettore compatto

## SCPMt 10 6/4 NO E1T



Art.-Nr.: 10.02.02.06945



SCPMt 10 6/4 NO E1T

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Collegamento elettrico	Perno piano
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	870 mbar
Consumo d'aria in aspirazione	58,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	28,0 l/min
Connessione	6/4
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

Dati di costruzione SCPMt 10 6/4 NO E1T

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
-----------	--------

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Consumo d'aria in aspirazione	58,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	28,0 l/min

### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.02.06945](http://www.schmalz.com/10.02.02.06945)