



SCPMt 10 6/4 NC E1U

Teknik veriler

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Düz pim
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	870 mbar
Hava tüketimi emiş	58.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28.0 l/min
Bağlantı	6/4
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Tasarım verileri SCPMt 10 6/4 NC E1U

Tasarım verileri

Attribute	Value
-----------	-------

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Hava tüketimi emiş	58.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28.0 l/min

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.06946

