

Art.-Nr.: 10.02.02.07032

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Şekil kompakt ejektörler	SA
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 5 pol
Boyut	100.00
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G1"-F
Şekil	Yüksek Vakum
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C

Çeşitli konfigürasyon seviyelerinde mevcut olan kompakt ejektör SCPLb / SCPLc, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, nozul SEP, filtre süzgeci

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, montaj braketi, vakum hortumu, hortum manşonu, bağlantı kablo, vakum izleme, susturucu, toplu egzoz hava kanalı



Tasarım verileri SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	54.50 mm
Uzunluk L	153.50 mm
Genişlik B2	13.80 mm
Genişlik B	97.80 mm
Yükseklik H1	74.00 mm
Yükseklik H	72.00 mm
İç çap d	5.50 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G1"-F
Uzunluk L4	113.50 mm


Art.-Nr.: 10.02.02.07032

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	900 mbar
Ses seviyesi emiş	64.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	70.0 dB(A)
Ağırlık	1250.0 g
Maks. hava tüketimi üfleme	124.0 l/min
Hava tüketimi üfleme	7.400 m³/h
Hava tüketimi emiş	23.700 m³/h
Vakum debisi (maks.)	52.200 m³/h
Boyut	100.00
Optimum çalışma basıncı	4.50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 55 °C




Art.-Nr.: 10.02.02.07032

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPL	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00



Art.-Nr.: 10.02.02.07032

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HV	-	0.04	0.08	0.12	0.19	0.32	0.54	0.84	1.38
SCPL 100 HV	-	0.02	0.03	0.04	0.06	0.10	0.15	0.22	0.35
SCPL 150 HV	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.10	0.15	0.25

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SCPL 50 HV	510	400	300	230	190	120	70	55	35	15
SCPL 100 HV	870	650	520	450	350	220	135	110	75	35
SCPL 150 HV	1140	850	720	635	475	265	205	160	110	40

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.02.07032**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.02.07032**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M
Hortum manşonu	ST 32 AL-EL
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.02.07032**

Typ	Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP
Spare part (Ejector)	ERS VENT SCPLb/c
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70
Elek, yuvarlak	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07032