

Mini kompakt tip ejektör

## SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA E92



Art.-Nr.: 10.02.02.07193



### Teknik veriler

İnşaat vakum anahtarı	1x PNP + 1x analog
Elektrik bağlantısı	Male connect M8, 6 pole
Koruma tipi IP	IP 40
Nozul boyutu	1,0 mm
Maks. vakum	870 mbar
Ses seviyesi serbest	71,0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	45,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28,0 l/min
Bağlantı	Hose D6(1)-D6(2)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.5 ... 6.0 bar
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA E92

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).


Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07193](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07193)

1



## Tasarım verileri

Uzunluk L1	98,30 mm
Uzunluk L2	11,40 mm
Uzunluk L	76,50 mm
Genişlik B1	12,50 mm
Genişlik B	12,00 mm
Yükseklik H1	73,90 mm
Yükseklik H2	24,95 mm
Yükseklik H	65,30 mm
Diş çap D	9,00 mm
İç çap d1	6,2 mm
d2	6,2 mm
Uzunluk L3	20,50 mm
Yükseklik H3	7,50 mm
Yükseklik H4	30,00 mm
Delik aralığı X1	36,0 mm
Delik boyutu d4	4,3 mm
Yükseklik H5	7,50 mm
Yükseklik H6	17,50 mm
Diş G3	M8x1-M

Tasarım verileri SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA E92



## Teknik veriler

İnşaat vakum anahtarı	1x PNP + 1x analog
Kontrol Valfi	NC
Nozul boyutu	1,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4,0 mm
Tahliye derecesi	87,0 %
Maks. vakum	870 mbar
Ağırlık	84,00 g
Maks. hava tüketimi üfleme	10,0 l/min
Hava tüketimi emiş	45,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	28,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.5 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPMc
Elektrik bağlantısı	M8-6
Yapılandırıcı kodu	E92



Mini kompakt tip ejektör

## SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA E92



Art.-Nr.: 10.02.02.07193



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07193

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 K-6P	21.04.05.00488
Bağlantı kablosu	ASK WB-M8-6 2000 S-M12-5	21.04.05.00489
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-6 5000 K-6P	21.04.05.00255
Distribütör	ASV SCPMi B-M8-6 2xS-M12-4	10.02.02.05602
Susturucu (yuvarlak)	SD 10.5x31.7 SCPM	10.02.02.05807
Egzoz havası seti	ABL-SET SCPMi/c/b	10.02.02.06080
Montaj seti	SET SCPM MOUNT1	10.02.02.05805
Montaj braketi	BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM	10.02.02.05824
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 4	10.08.02.00468
Otomatik rakor, düz	STV-GE M7-AG 6	10.08.02.00469
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b	10.02.02.05522
Dış adaptörü (inst)	ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b	10.02.02.05643



### Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07193

Typ		Ürün numarası
Susturucu ek parçası (yuvarlak)	SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b	10.02.02.05403



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07193](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07193)