

Art.-Nr.: 10.02.02.07235



SCPMc 10 S04 NC JST-5 NPN

## Données techniques

| Attribut                                      | Valeur                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Pressostat et vacuostat de type construction  | Contacteur NPN          |
| Connexion électrique                          | Connecteur JST, 5 pol   |
| Type de protection IP                         | IP 40 (avec connecteur) |
| Taille de buse                                | 1,0 mm                  |
| Vide max.                                     | 870 mbar                |
| Niveau sonore libre                           | 71,0 dB(A)              |
| Consommation d'air aspiration                 | 45,0 l/min              |
| Capacité d'aspiration (max.)                  | 28,0 l/min              |
| Connexion                                     | Flexible D6(1)-D6(2)    |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar         |
| Vanne de commande                             | sans courant, fermé     |


L'éjecteur compact SCPM est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux, élément filtrant

Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de connexion



Art.-Nr.: 10.02.02.07235

**Données de construction**

| Attribut                | Valeur   |
|-------------------------|----------|
| Longueur L1             | 98,30 mm |
| Longueur L              | 76,50 mm |
| Largeur B1              | 12,50 mm |
| Largeur B               | 12,00 mm |
| Hauteur H1              | 66,00 mm |
| Hauteur H2              | 24,95 mm |
| Hauteur H               | 65,30 mm |
| Diamètre extérieur D    | 9,00 mm  |
| Diamètre intérieur d1   | 6,2 mm   |
| d2                      | 6,2 mm   |
| Longueur L3             | 20,50 mm |
| Hauteur H3              | 7,50 mm  |
| Hauteur H4              | 30,00 mm |
| Espacement des trous X1 | 36,0 mm  |
| Taille du trou d4       | 4,3 mm   |
| Hauteur H5              | 7,50 mm  |
| Hauteur H6              | 17,50 mm |

Données de construction SCPMc 10 S04 NC JST-5 NPN

**Données techniques**

| Attribut                                            | Valeur          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Pressostat et vacuostat de type construction        | Contacteur NPN  |
| Vanne de commande                                   | NC              |
| Taille de buse                                      | 1,0 mm          |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4,0 mm          |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide         | 4,0 mm          |
| Degré d'évacuation                                  | 87,0 %          |
| Vide max.                                           | 870 mbar        |
| Poids propre                                        | 84,00 g         |
| Consommation d'air max. soufflée                    | 10,0 l/min      |
| Consommation d'air aspiration                       | 45,0 l/min      |
| Capacité d'aspiration (max.)                        | 28,0 l/min      |
| Pression de service optimale                        | 4,50 bar        |
| Plage de pression (pression de service) [bar]       | 3,5 ... 6,0 bar |
| Température de travail                              | 0 ... 50 °C     |
| Famille de produits                                 | SCPMc           |
| Connexion électrique                                | JST-5           |



Art.-Nr.: 10.02.02.07235



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.02.07235](http://www.schmalz.com/10.02.02.07235)



## Données de commande accessoires 10.02.02.07235

| Typ                          |                                | Nombre d'article |
|------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Câble de raccordement        | ASK JST-5 2000 K-5P            | 21.04.05.00779   |
| Silencieux (ronde)           | SD 10.5x31.7 SCPM              | 10.02.02.05807   |
| Ensemble d'air d'échappement | ABL-SET SCPMi/c/b              | 10.02.02.06080   |
| Jeu de pièces de fixation    | SET SCPM MOUNT1                | 10.02.02.05805   |
| Cadre d'installation         | BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM    | 10.02.02.05824   |
| Raccord rapide droit         | STV-GE M5-AG 4                 | 10.08.02.00468   |
| Raccord rapide droit         | STV-GE M7-AG 6                 | 10.08.02.00469   |
| Adaptateur fileté (mont)     | ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b | 10.02.02.05522   |
| Adaptateur fileté (mont)     | ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b | 10.02.02.05643   |

