




SCPSc-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

Teknik veriler

İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Elektrik bağlantısı	M12-5
Koruma tipi IP	IP 65 (with plug)
Nozul boyutu	3-16
Ses seviyesi serbest	80,0 dB(A)
Hava tüketimi emiş	102,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	227,0 l/min
Bağlantı	G1/4"
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4.0 ... 6.0 bar
Şekil	Yüksek Vakum
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

Kompakt ejektör SCPSc-L / SCPSc-L / SCPSc-L bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, ejektör modülü, susturucu, filtre



Tasarım verileri SCPSc-L HV 3-16 NC M12-5 PNP

Tasarım verileri

Uzunluk L1	230,00 mm
Genişlik B1	37,50 mm
Yükseklik H1	109,00 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş G2	G1/2"-F
Uzunluk L4	11,50 mm
Delik aralığı Y2	28,0 mm
Delik aralığı X2	28,0 mm
Diş G4	M4-F
Diş G3	M12x1-M

Art.-Nr.: 10.02.02.07516



Teknik veriler


Nozul çapı	1,6 mm
İnşaat vakum anahtarı	PNP anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 5 pol
Koruma tipi IP	IP 65 (with plug)
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12,0 mm
Tahliye derecesi	90,0 %
Ağırlık	460,00 g
Maks. hava tüketimi üfleme	257,0 l/min
Hava tüketimi emiş	6,100 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	227,0 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	4.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ailesi	SCPSc-L
Nozul boyutu	3-16
Kontrol Valfi	Normalde kapalı




Art.-Nr.: 10.02.02.07516




Performans verileri



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SCPSc-/SCPSc-/SCPSc-L 3-16	0.00	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.13	0.17	0.22	0.30	0.38	0.49	0.62	0.77	1.01	1.45	2.35
SCPSc-/SCPSc-/SCPSc-L 3-20	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.08	0.11	0.14	0.18	0.23	0.30	0.39	0.51	0.71	1.01



Art.-Nr.: 10.02.02.07516

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
SCPSc-/SCPSc/SCPSc-L 3-16	227	169	127	101	84	71	62	54	48	41	34	27	21	15	11	7	5
SCPSc-/SCPSc/SCPSc-L 3-20	323	270	230	198	170	144	118	95	77	63	53	44	36	29	21	13	6

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SCPSc-/SCPSc/SCPSc-L 3-16	293	545	800	928	928
SCPSc-/SCPSc/SCPSc-L 3-20	352	579	804	922	912

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07516**

Typ	Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC 22
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/2-AG 14
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/2-IG 100

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07516**

Typ	Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC 22

