

Kompakt tip ejektör

## SCPLb 50 HV G SA NO NPN E35



Art.-Nr.: 10.02.02.07568



### Teknik veriler

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Şekil kompakt ejektörler | SA                      |
| İnşaat vakum anahtarı    | NPN anahtarlama         |
| Elektrik bağlantısı      | Male connect M12, 5 pol |
| Boyut                    | 50,00                   |
| Diş G1                   | G3/8"-F                 |
| Diş G2                   | G3/4"-F                 |
| Şekil                    | Yüksek Vakum            |
| Kontrol Valfi            | Normalde açık           |

SCPLb 50 HV G SA NO NPN E35

Çeşitli konfigürasyon seviyelerinde mevcut olan kompakt ejektör SCPLb / SCPLc, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, nozul SEP, filtre süzgeci

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, montaj braketi, vakum hortumu, hortum manşonu, bağlantı kablosu, vakum izleme, susturucu, toplu egzoz hava kanalı



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07568](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07568)

1

**Tasarım verileri**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L1       | 297,00 mm |
| Uzunluk L2       | 54,50 mm  |
| Uzunluk L        | 153,50 mm |
| Genişlik B2      | 13,80 mm  |
| Genişlik B       | 66,00 mm  |
| Yükseklik H1     | 74,00 mm  |
| Yükseklik H      | 72,00 mm  |
| İç çap d         | 5,50 mm   |
| Diş G1           | G3/8"-F   |
| Diş G2           | G3/4"-F   |
| Uzunluk L4       | 113,50 mm |
| Genişlik B3      | 34,00 mm  |
| Delik aralığı Y1 | 62,0 mm   |
| Delik aralığı Y2 | 60,0 mm   |
| Delik aralığı X1 | 73,5 mm   |
| Delik aralığı X2 | 124,5 mm  |
| Uzunluk L5       | 13,50 mm  |
| Diş G3           | M4-F      |
| Diş G5           | M12x1-M   |

Tasarım verileri SCPLb 50 HV G SA NO NPN E35

**Teknik veriler**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Koruma tipi IP                         | IP 54                    |
| Maks. vakum                            | 900 mbar                 |
| Ses seviyesi emiş                      | 59,0 dB(A)               |
| Ses seviyesi serbest                   | 66,0 dB(A)               |
| Ağırlık                                | 850,00 g                 |
| Maks. hava tüketimi üfleme             | 124,0 l/min              |
| Hava tüketimi üfleme                   | 7,400 m <sup>3</sup> /h  |
| Hava tüketimi emiş                     | 12,600 m <sup>3</sup> /h |
| Vakum debisi (maks.)                   | 30,600 m <sup>3</sup> /h |
| Boyut                                  | 50,00                    |
| Optimum çalışma basıncı                | 4,50 bar                 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar          |
| Çalışma sıcaklığı                      | 0 ... 55 °C              |



Art.-Nr.: 10.02.02.07568

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07568**

| Typ                           |                            | Ürün numarası  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Bağlantı kablosu              | ASK B-M12-5 5000 K-5P      | 21.04.05.00080 |
| Bağlantı kablosu              | ASK B-M12-5 1000 S-M12-5   | 21.04.05.00158 |
| Bağlantı kablosu              | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5   | 21.04.05.00211 |
| Mouting braketi (inst.)       | BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL | 10.02.01.01705 |
| Exhaust air set               | ABL-SET SBPL/SCPL M        | 10.02.01.01939 |
| Exhaust air set               | ABL-SET SBPL/SCPL L        | 10.02.01.01940 |
| Hortum manşonu                | ST 25 AL-EL                | 10.02.01.01680 |
| Vakumlu kap filtresi          | VFT G3/4-IG 80             | 10.07.01.00128 |
| Vakum manometresi             | VAM 40 V DR BAR            | 10.07.02.00035 |
| Vakum göstergesi (elektronik) | VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG   | 10.07.02.00055 |
| Güçlendirme kiti              | SET SBPL/SCPL 75/100       | 10.02.01.01685 |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07568**

| Typ                         |                                   | Ürün numarası  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Ejektör modülü              | SEP HV 3 16 22                    | 10.02.01.01397 |
| Yedek parça seti            | ERS SEP-22 6xRUE-KLAP             | 10.02.01.01450 |
| Yedek parça (Ejektör)       | ERS VENT SCPLb/c                  | 10.02.02.07698 |
| Susturucu (küp şekli-inst.) | SD 102x71x33 SBPL/SCPL            | 10.02.01.01585 |
| Sızdırmazlık çerçevesi      | DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL | 10.02.01.01541 |
| O-ring                      | O-RING 10x2.5 NBR-70              | 10.07.08.00002 |
| Elek, yuvarlak              | SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22     | 10.02.02.07119 |

