


Kompakt tip ejektör

SCPLb 100 HV G SA NC NPN E31



Art.-Nr.: 10.02.02.07569



Teknik veriler

Şekil kompakt ejektörler	SA
İnşaat vakum anahtarı	NPN anahtarlama
Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 5 pol
Boyut	100,00
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G1"-F
Şekil	Yüksek Vakum
Kontrol Valfi	Normalde kapalı

SCPLb 100 HV G SA NC NPN E31

Çeşitli konfigürasyon seviyelerinde mevcut olan kompakt ejektör SCPLb / SCPLc, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, nozul SEP, filtre süzgeci

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, montaj braketi, vakum hortumu, hortum manşonu, bağlantı kablosu, vakum izleme, susturucu, toplu egzoz hava kanalı



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07569

1

Tasarım verileri

Uzunluk L1	297,00 mm
Uzunluk L2	54,50 mm
Uzunluk L	153,50 mm
Genişlik B2	13,80 mm
Genişlik B	97,80 mm
Yükseklik H1	74,00 mm
Yükseklik H	72,00 mm
İç çap d	5,50 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G1"-F
Uzunluk L4	113,50 mm
Genişlik B3	34,00 mm
Delik aralığı Y1	62,0 mm
Delik aralığı Y2	60,0 mm
Delik aralığı X1	73,5 mm
Delik aralığı X2	124,5 mm
Uzunluk L5	13,50 mm
Diş G3	M4-F
Diş G5	M12x1-M

Tasarım verileri SCPLb 100 HV G SA NC NPN E31

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 54
Maks. vakum	900 mbar
Ses seviyesi emiş	64,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	70,0 dB(A)
Ağırlık	1.250,00 g
Maks. hava tüketimi üfleme	124,0 l/min
Hava tüketimi üfleme	7,400 m ³ /h
Hava tüketimi emiş	23,700 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	52,200 m ³ /h
Boyut	100,00
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 55 °C



Art.-Nr.: 10.02.02.07569

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07569**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
Hortum manşonu	ST 32 AL-EL	10.02.01.01681
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR	10.07.02.00035
Vakum göstergesi (elektronik)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	10.07.02.00055
Güçlendirme kiti	SET SBPL/SCPL 125/150	10.02.01.01686

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07569**

Typ		Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
Yedek parça (Ejektör)	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
Susturucu (küp şekli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
Elek, yuvarlak	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119

