

Kompakt tip ejektör

SCPLb 100 HV G SA NO NPN E37



Art.-Nr.: 10.02.02.07570



Teknik veriler

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Şekil kompakt ejektörler | SA |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| Boyut | 100,00 |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Diş G2 | G1"-F |
| Şekil | Yüksek Vakum |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |

SCPLb 100 HV G SA NO NPN E37

Çeşitli konfigürasyon seviyelerinde mevcut olan kompakt ejektör SCPLb / SCPLc, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, nozul SEP, filtre süzgeci

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, montaj braketi, vakum hortumu, hortum manşonu, bağlantı kablosu, vakum izleme, susturucu, toplu egzoz hava kanalı



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07570

1

Tasarım verileri

| | |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L1 | 297,00 mm |
| Uzunluk L2 | 54,50 mm |
| Uzunluk L | 153,50 mm |
| Genişlik B2 | 13,80 mm |
| Genişlik B | 97,80 mm |
| Yükseklik H1 | 74,00 mm |
| Yükseklik H | 72,00 mm |
| İç çap d | 5,50 mm |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Diş G2 | G1"-F |
| Uzunluk L4 | 113,50 mm |
| Genişlik B3 | 34,00 mm |
| Delik aralığı Y1 | 62,0 mm |
| Delik aralığı Y2 | 60,0 mm |
| Delik aralığı X1 | 73,5 mm |
| Delik aralığı X2 | 124,5 mm |
| Uzunluk L5 | 13,50 mm |
| Diş G3 | M4-F |
| Diş G5 | M12x1-M |

Tasarım verileri SCPLb 100 HV G SA NO NPN E37

**Teknik veriler**

| | |
|--|--------------------------|
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Maks. vakum | 900 mbar |
| Ses seviyesi emiş | 64,0 dB(A) |
| Ses seviyesi serbest | 70,0 dB(A) |
| Ağırlık | 1.250,00 g |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 124,0 l/min |
| Hava tüketimi üfleme | 7,400 m ³ /h |
| Hava tüketimi emiş | 23,700 m ³ /h |
| Vakum debisi (maks.) | 52,200 m ³ /h |
| Boyut | 100,00 |
| Optimum çalışma basıncı | 4,50 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 55 °C |



Kompakt tip ejektör

SCPLb 100 HV G SA NO NPN E37



Art.-Nr.: 10.02.02.07570



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.02.07570

| Typ | | Ürün numarası |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| Bağlantı kablosu | ASK B-M12-5 5000 K-5P | 21.04.05.00080 |
| Bağlantı kablosu | ASK B-M12-5 1000 S-M12-5 | 21.04.05.00158 |
| Bağlantı kablosu | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5 | 21.04.05.00211 |
| Mouting braketi (inst.) | BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL | 10.02.01.01705 |
| Exhaust air set | ABL-SET SBPL/SCPL M | 10.02.01.01939 |
| Hortum manşonu | ST 32 AL-EL | 10.02.01.01681 |
| Toz filtresi | STF G1-1/4-IG N | 10.07.01.00008 |
| Vakum manometresi | VAM 40 V DR BAR | 10.07.02.00035 |
| Vakum göstergesi (elektronik) | VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG | 10.07.02.00055 |
| Güçlendirme kiti | SET SBPL/SCPL 125/150 | 10.02.01.01686 |



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.02.07570

| Typ | | Ürün numarası |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Ejektör modülü | SEP HV 3 16 22 | 10.02.01.01397 |
| Yedek parça seti | ERS SEP-22 6xRUE-KLAP | 10.02.01.01450 |
| Yedek parça (Ejektör) | ERS VENT SCPLb/c | 10.02.02.07698 |
| Susturucu (küp şekli-inst.) | SD 102x71x33 SBPL/SCPL | 10.02.01.01585 |
| Sızdırmazlık çerçevesi | DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL | 10.02.01.01541 |
| O-ring | O-RING 10x2.5 NBR-70 | 10.07.08.00002 |
| Elek, yuvarlak | SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22 | 10.02.02.07119 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07570

3