

Art.-Nr.: 10.02.02.07571



Données techniques

Forme des éjecteurs compacts	SA
Pressostat et vacuostat de type construction	Contacteur NPN
Connexion électrique	Connecteur M12, 5 pol
Taille	150,00
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	G1"-F
Forme	Haut vide
Vanne de commande	sans courant, fermé

SCPLb 150 HV G SA NC NPN E33

L'éjecteur compact SCPLb / SCPLc, livrable en plusieurs niveaux de connexion, est fourni en tant que produit prêt à raccorder.

Pièces de rechange disponibles : silencieux, buse SEP, tamis de filtrage

Accessoires disponibles : kit de post-équipement, équerre de fixation, tuyau de vide, raccord de tuyau, câble de raccordement, surveillance de l'air d'échappement, silencieux, conduit d'air d'échappement collectif



Art.-Nr.: 10.02.02.07571

Données de construction

Longueur L1	297,00 mm
Longueur L2	54,50 mm
Longueur L	153,50 mm
Largeur B2	13,80 mm
Largeur B	129,60 mm
Hauteur H1	74,00 mm
Hauteur H	72,00 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Filetage G2	G1"-F
Longueur L4	113,50 mm
Largeur B3	34,00 mm
Espacement des trous Y1	62,0 mm
Espacement des trous Y2	60,0 mm
Espacement des trous X1	73,5 mm
Espacement des trous X2	124,5 mm
Longueur L5	13,50 mm
Filetage G3	M4-F
Filetage G5	M12x1-M

Données de construction SCPLb 150 HV G SA NC NPN E33

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 54
Vide max.	900 mbar
Niveau pression sonore aspiration	66,0 dB(A)
Niveau sonore libre	73,0 dB(A)
Poids propre	1.670,00 g
Consommation d'air max. soufflée	124,0 l/min
Consommation d'air souffler	7,400 m ³ /h
Consommation d'air aspiration	32,700 m ³ /h
Capacité d'aspiration (max.)	68,400 m ³ /h
Taille	150,00
Pression de service optimale	5,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 55 °C



Art.-Nr.: 10.02.02.07571

**Données de commande accessoires 10.02.02.07571**

Typ		Nombre d'article
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 1000 S-M12-5	21.04.05.00158
Câble de raccordement	ASK B-M12-5 2000 S-M12-5	21.04.05.00211
Equerre de fixation (mont)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL	10.02.01.01705
Ensemble d'air d'échappement	ABL-SET SBPL/SCPL M	10.02.01.01939
Raccord de tuyau	ST 32 AL-EL	10.02.01.01681
Filtre à poussière	STF G1-1/4-IG N	10.07.01.00008
Vacuomètre	VAM 40 V DR BAR	10.07.02.00035
Vacuomètre (électronique)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG	10.07.02.00055

**Données de commande pièce de rechange 10.02.02.07571**

Typ		Nombre d'article
Modules d'éjecteur	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
Pièce de rechange (Ejecteur)	ERS VENT SCPLb/c	10.02.02.07698
Amortisseur de bruit (rectang.-mont)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
Cadre d'étanchéité	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
Joint torique	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002
Tamis (rond)	SIEB 36.2x0.2 A2 400 0.4/0.22	10.02.02.07119

