

Art.-Nr.: 10.02.02.07593




SCTMi EIP E8 ACT00060L

Dati tecnici

Attributo	Valore
Comunicazione	EtherNet/IP
Eiettore tipo 1	SCPMt 10 6/4 NO E1T
Numero di eiettori	E8

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	172,50 mm
Lunghezza L2	12,50 mm
Lunghezza L	137,50 mm
Larghezza B2	51,80 mm
Larghezza B	115,80 mm
Altezza H2	34,00 mm
Altezza H	91,50 mm
Diametro interno d1	4,5 mm
d2	8,0 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Filettatura G1	M12x1-AG
Misura del foro d3	6,0 mm
Lunghezza L3	27,50 mm
Larghezza B3	64,00 mm
Altezza H3	81,20 mm
Altezza H4	16,50 mm
Griglia forata Y1	40,0 mm
Griglia forata Y2	12,0 mm
Griglia forata X1	155,5 mm
Altezza H5	12,50 mm




Dati di costruzione SCTMi EIP E8 ACT00060L



Art.-Nr.: 10.02.02.07593

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	1,572 kg
Comunicazione	EtherNet/IP
Eiettore tipo 1	SCPMt 10 6/4 NO E1T
Numero di eiettori	E8

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

Typ	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
0.3 / 0.5 / 0.7 mm	416	512	711	866	880	875	860	850	845
1.0 mm	350	416	512	725	866	880	870	860	850
1.2 mm	330	460	610	740	850	922	930	927	925

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.02.07593WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07593

Art.-Nr.: 10.02.02.07593

**Dati di ordinazione accessori 10.02.02.07593**

Typ		Numero articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Filtro per vuoto (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
Conduttore alimentazione	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
Cavo di connessione	ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D	21.04.05.00353
Cavo di rete	NETZ-KA-M12-DK 5m	21.04.05.00354
Cavo di connessione	ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45	21.04.05.00355
Cavo di connessione	ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45	21.04.05.00356

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.02.07593**

Typ		Numero articolo
Eiettore compatto	SCPMt 10 6/4 NO E1T	10.02.02.06945
Piastra cieca eiettore	EJEK-PL SCTMi	10.02.02.07263
Vite cava, forma particolari	SCHR M8x92.7 SCTMi	10.02.02.06948
Spina piatta	FL-STEC 10 8 8	21.04.06.00723

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.02.02.07593**

Typ		Numero articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SCTMi SD	10.02.02.07341

