

小型コンパクトターミナル

# SCTMi EIP E4 ACT00061K



Art.-Nr.: 10.02.02.07594



SCTMi EIP E4 ACT00061K


## 技術資料

| 属性        | 価値                  |
|-----------|---------------------|
| エジェクタタイプ1 | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
| エジェクタ本数   | E4                  |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07594](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.02.02.07594)

Art.-Nr.: 10.02.02.07594



## デザインデータ

| 属性                    | 値         |
|-----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1           | 122.50 mm |
| グリッパーの長さ L2           | 12.50 mm  |
| グリッパーの長さ L            | 87.50 mm  |
| 幅B2                   | 51.80 mm  |
| 幅B                    | 115.80 mm |
| 高さ H2                 | 34.00 mm  |
| 高さ H                  | 91.50 mm  |
| 内径d1                  | 4.5 mm    |
| d2                    | 8.0 mm    |
| 内径d                   | 5.50 mm   |
| スレッドG1                | M12x1-M   |
| エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3 | 6.0 mm    |
| グリッパーの長さ L3           | 27.50 mm  |
| 幅B3                   | 64.00 mm  |
| 高さ H3                 | 81.20 mm  |
| 高さH4                  | 16.50 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1  | 40.0 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2  | 12.0 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1  | 105.5 mm  |
| 高さ H5                 | 12.50 mm  |

デザインデータ SCTMi EIP E4 ACT00061K




## 技術資料

| 属性        | 値                   |
|-----------|---------------------|
| 質量        | 1.012 kg            |
| エジェクタタイプ1 | SCPMt 10 6/4 NC E1U |
| エジェクタ本数   | E4                  |

Art.-Nr.: 10.02.02.07594



## テクニカルデータ



各作業圧で実現する真空度



## 各作業圧で実現する真空度

| Typ                | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | 416 | 512 | 711 | 866 | 880 | 875 | 860 | 850 | 845 |
| 1.0 mm             | 350 | 416 | 512 | 725 | 866 | 880 | 870 | 860 | 850 |
| 1.2 mm             | 330 | 460 | 610 | 740 | 850 | 922 | 930 | 927 | 925 |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.02.02.07594](http://www.schmalz.co.jp/10.02.02.07594)

Art.-Nr.: 10.02.02.07594



## 発注データ アクセサリ 10.02.02.07594

| Typ          |                                | 本数             |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| 真空ホース (メートル) | VSL 6-4 PU MI-TR               | 10.07.09.00002 |
| 真空ホース (メートル) | VSL 4-2 PU MI-TR               | 10.07.09.00001 |
| インラインフィルター   | VFI CN8/6 50                   | 10.07.01.00245 |
|              | P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5 | 21.04.05.00606 |
|              | P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5   | 21.04.05.00607 |
|              | P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK      | 21.04.05.00351 |
| 電力/電源ケーブル    | P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK        | 21.04.05.00352 |
|              | ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D   | 21.04.05.00353 |
|              | NETZ-KA-M12-DK 5m              | 21.04.05.00354 |
|              | ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45       | 21.04.05.00355 |
|              | ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45       | 21.04.05.00356 |



## 発注データ スペアパーツ 10.02.02.07594

| Typ                |                     | 本数             |
|--------------------|---------------------|----------------|
| コンパクトエジェクタ         | SCPMt 10 6/4 NC E1U | 10.02.02.06946 |
| エジェクタマニホールド用メクラプラグ | EJEK-PL SCTMi       | 10.02.02.07263 |
| 中空スクリュー、スペシャルデザイン  | SCHR M8x92.7 SCTMi  | 10.02.02.06948 |
| フラット真空オネジ供給        | FL-STEC 10 8 8      | 21.04.06.00723 |



## 発注データ ウェアパーツ 10.02.02.07594

| Typ      |              | 本数             |
|----------|--------------|----------------|
| スペアパーツ一式 | ERS SCTMi SD | 10.02.02.07341 |