

Art.-Nr.: 10.02.02.07599




SCTMi PNT E4 ACV000811

Données techniques

Attribut	Valeur
Communication	Profinet
Ejecteur type 1	SCPMt 10 6/4 NO E1T
Nombre d'éjecteurs	E4

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	122,50 mm
Longueur L2	12,50 mm
Longueur L	87,50 mm
Largeur B2	51,80 mm
Largeur B	115,80 mm
Hauteur H2	34,00 mm
Hauteur H	91,50 mm
Diamètre intérieur d1	4,5 mm
d2	8,0 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Filetage G1	M12x1-M
Taille du trou d3	6,0 mm
Longueur L3	27,50 mm
Largeur B3	64,00 mm
Hauteur H3	81,20 mm
Hauteur H4	16,50 mm
Espacement des trous Y1	40,0 mm
Espacement des trous Y2	12,0 mm
Espacement des trous X1	105,5 mm
Hauteur H5	12,50 mm




Données de construction SCTMi PNT E4 ACV000811



Art.-Nr.: 10.02.02.07599

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	1,012 kg
Communication	Profinet
Ejecteur type 1	SCPMt 10 6/4 NO E1T
Nombre d'éjecteurs	E4

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

Typ	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
0.3 / 0.5 / 0.7 mm	416	512	711	866	880	875	860	850	845
1.0 mm	350	416	512	725	866	880	870	860	850
1.2 mm	330	460	610	740	850	922	930	927	925

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.02.07599WWW.SCHMALZ.COM/10.02.02.07599

Art.-Nr.: 10.02.02.07599

**Données de commande accessoires 10.02.02.07599**

Typ		Nombre d'article
Flexible de vide (mètre)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Flexible de vide (mètre)	VSL 4-2 PU MI-TR	10.07.09.00001
Filtre à vide (inline)	VFI CN8/6 50	10.07.01.00245
Conduite Power	P-LEIT-LK S-M12-5 1.5m B-M12-5	21.04.05.00606
Conduite Power	P-LEIT-LK S-M12-5 3m B-M12-5	21.04.05.00607
Conduite Power	P-LEIT-LK B-M12-5 1.5m OK	21.04.05.00351
Conduite Power	P-LEIT-LK B-M12-5 5m OK	21.04.05.00352
Câble de raccordement	ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D	21.04.05.00353
Câble réseau Ethernet	NETZ-KA-M12-DK 5m	21.04.05.00354
Câble de raccordement	ASK S-M12-4-D 1000 RJ-45	21.04.05.00355
Câble de raccordement	ASK S-M12-4-D 5000 RJ-45	21.04.05.00356

**Données de commande pièce de rechange 10.02.02.07599**

Typ		Nombre d'article
Système Venturi compact	SCPMt 10 6/4 NO E1T	10.02.02.06945
Bouchon d'adaptateur d'éjecteur	EJEK-PL SCTMi	10.02.02.07263
Vis à tête creuse, forme spéc.	SCHR M8x92.7 SCTMi	10.02.02.06948
Fiche plate	FL-STEC 10 8 8	21.04.06.00723

**Données de commande pièces d'usure 10.02.02.07599**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces de rechange	ERS SCTMi SD	10.02.02.07341

