Module de Ejecteur MATCH

# RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C MATCH

Art.-Nr.: 10.02.03.00375

RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C MATCH

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Tension DC | 24 V - DC |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | PXR (forme en I) |
| Application | DIO / IO-Link |
| Modèle | Système de changement rapide MATCH |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |

Le générateur de vide pneumatique RECBi MATCH est disponible dans les variantes suivantes :

- Avec préhenseur PXR monté
- Avec bride de raccordement pour préhenseur modulaire PXT
- Avec plaque de raccordement universelle montée




Données de construction RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C MATCH

## Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longueur L2 | 70,00 mm |
| Longueur L | 107,50 mm |
| Largeur B1 | 246,00 mm |
| Largeur B | 75,00 mm |
| Hauteur H1 | 67,50 mm |
| Hauteur H2 | 25,00 mm |
| Hauteur H | 43,00 mm |
| Diamètre extérieur D1 | 86,2 mm |
| Diamètre extérieur D | 75,50 mm |
| Hauteur H3 | 12,00 mm |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Module de Ejecteur MATCH

# RECBi 24V-DC NO PXR-I 1C MATCH

Art.-Nr.: 10.02.03.00375

## Données techniques

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vide max. | 850 mbar |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | PXR (forme en I) |
| Puissance nominale | 1,51 W |
| Capacité d'aspiration max. | 52,5 l/min |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Tension | 24V - DC |
| Courant nominal | 0,1 A |

## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.02.03.00375**

## Données de commande des accessoires 10.02.03.00375

| Typ | | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Accessoires | ZUB RECBi-PXRI | 10.02.03.00413 |
| Module Électrovanne | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032 |
| Station de stockage | STATION 150x110x22 MATCH | 10.08.09.00013 |
| Amortiseur de bruit (rectang.-mont) | SD 66.7x24.4x24.5 RECBi | 10.02.03.00441 |

## Données de commande des pièces de rechange 10.02.03.00375

| Typ | | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Jeu de pièces de rechange | ERS RECB SD | 10.02.03.00422 |
| Jeu de pièces de rechange | ERS SEP-13 6xRUE-KLAP | 10.02.01.01449 |
| Modules d'éjecteur | SEP HV 2 14 13 S | 10.02.01.01493 |
| Ventouse à soufflets (rondes) | SPB1 30 ED-65 G1/4-AG | 10.01.06.04530 |



**Contacter Schmalz :** Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr