


Art.-Nr.: 10.02.03.00394



RECBi 24V-DC NC PXT-1 1C MATCH

Le générateur de vide pneumatique RECBi MATCH est disponible dans les variantes suivantes :

- Avec préhenseur PXR monté
- Avec bride de raccordement pour préhenseur modulaire PXT
- Avec plaque de raccordement universelle montée



Données de construction RECBi 24V-DC NC PXT-1 1C MATCH

## Données techniques

| Attribut                                         | Valeur                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension DC                                       | 24 V - DC                             |
| Fonction supplémentaire<br>préhenseur de surface | PXT (1 traverse)                      |
| Application                                      | DIO / IO-Link                         |
| Modèle                                           | Système de changement rapide<br>MATCH |
| Vanne de commande                                | sans courant, fermé                   |

## Données de construction

| Attribut              | Valeur    |
|-----------------------|-----------|
| Longueur L2           | 70,00 mm  |
| Longueur L            | 110,50 mm |
| Largeur B             | 75,00 mm  |
| Hauteur H1            | 74,50 mm  |
| Hauteur H2            | 25,00 mm  |
| Hauteur H             | 55,50 mm  |
| Diamètre extérieur D1 | 86,2 mm   |
| Diamètre extérieur D2 | 26,5 mm   |
| Diamètre extérieur D  | 75,50 mm  |
| Hauteur H3            | 19,00 mm  |



Art.-Nr.: 10.02.03.00394

**Données techniques**

| Attribut                                      | Valeur              |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Vide max.                                     | 850 mbar            |
| Tension DC                                    | 24 V - DC           |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | PXT (1 traverse)    |
| Puissance nominale                            | 1,00 W              |
| Capacité d'aspiration max.                    | 52,5 l/min          |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar   |
| Température de travail                        | 0 ... 50 °C         |
| Vanne de commande                             | sans courant, fermé |
| Tension                                       | 24V - DC            |
| Courant nominal                               | 0,0 A               |

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.03.00394](http://www.schmalz.com/10.02.03.00394)

**Données de commande des accessoires 10.02.03.00394**

| Typ                                  |                               | Artikelnummer  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Accessoires                          | ZUB RECB-PXT-1 MATCH          | 10.02.03.00410 |
| Module Électrovanne                  | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032 |
| Station de stockage                  | STATION 150x110x22 MATCH      | 10.08.09.00013 |
| Amortisseur de bruit (rectang.-mont) | SD 66.7x24.4x24.5 RECBi       | 10.02.03.00441 |

**Données de commande des pièces de rechange 10.02.03.00394**

| Typ                       |                        | Artikelnummer  |
|---------------------------|------------------------|----------------|
| Jeu de pièces de rechange | ERS RECB SD            | 10.02.03.00422 |
| Jeu de pièces de rechange | ERS SEP-13 6xRUE-KLAP  | 10.02.01.01449 |
| Modules d'éjecteur        | SEP HV 2 14 13 S       | 10.02.01.01493 |
| Joint torique             | O-RING 10.3x2.4 NBR-70 | 10.07.08.00090 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00394](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00394)