


Art.-Nr.: 10.02.03.00400




## Технические данные

| Attribute                                  | Value                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Напряжение постоянного тока                | 24 В - постоянный ток       |
| Функция вакуумного захвата большой площади | PXT (2 балки)               |
| Применение                                 | IO-Link                     |
| Конструкция                                | быстросменная система MATCH |
| Регулирующий клапан                        | Нормально закрытый          |

RECBi 24V-DC NC PXT-2 2C MATCH

Пневматический вакуумный генератор RECBi MATCH доступен в следующих исполнениях:

- С установленным захватом PXR
- С соединительным фланцем для модульной системы захвата PXT
- С установленной универсальной соединительной пластиной



## Конструктивные данные

| Attribute           | Value     |
|---------------------|-----------|
| Длина L2            | 70.00 mm  |
| Длина L             | 112.50 mm |
| Ширина B1           | 131.00 mm |
| Ширина B            | 75.00 mm  |
| Высота H1           | 94.50 mm  |
| Высота H2           | 25.00 mm  |
| Высота H            | 74.00 mm  |
| Наружный диаметр D1 | 86.2 mm   |
| Наружный диаметр D2 | 30.0 mm   |
| Наружный диаметр D  | 75.50 mm  |

Конструктивные данные RECBi 24V-DC NC PXT-2 2C MATCH



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00400](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00400)

Art.-Nr.: 10.02.03.00400



## Технические данные

| Attribute                                  | Value                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Макс. уровень вакуума                      | 850 mbar              |
| Напряжение постоянного тока                | 24 В - постоянный ток |
| Функция вакуумного захвата большой площади | PXT (2 балки)         |
| Номинальная мощность                       | 2.00 W                |
| Скорость вакуумирования макс.              | 52.5 l/min            |
| Диапазон давления (рабочее давление) [бар] | 3.00 ... 7.00 bar     |
| Температура эксплуатации                   | 0 ... 50 °C           |
| Регулирующий клапан                        | Нормально закрытый    |
| Напряжение                                 | 24V - DC              |
| Номинальный ток                            | 0.1 A                 |



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.02.03.00400](http://www.schmalz.com/10.02.03.00400)



## Заказать аксессуары для данных 10.02.03.00400

| Тип                         |                               | Artikelnummer  |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|
| Аксессуары                  | ZUB RECB-PXT-2 MATCH          | 10.02.03.00411 |
| узел клапана                | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032 |
| Депозитная станция          | STATION 150x110x22 MATCH      | 10.08.09.00013 |
| Глушитель (кубовидный-уст.) | SD 66.7x24.4x24.5 RECBi       | 10.02.03.00441 |



## Данные для заказа запасных частей 10.02.03.00400

| Тип                      |                       | Artikelnummer  |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Комплект запасных частей | ERS RECB SD           | 10.02.03.00422 |
| Комплект запасных частей | ERS SEP-13 6xRUE-KLAP | 10.02.01.01449 |
| Модуль эжектора          | SEP HV 2 14 13 S      | 10.02.01.01493 |

