




RECBİ 24V-DC NO UNI 1C MATCH

PNömatik vakum jeneratörü RECBİ MATCH aşağıdaki versiyonlarda mevcuttur:

- Monte edilmiş PXR tutucu ile
- Modüler tutucu sistemi PXT için bağlantı flanşlı
- Monte edilmiş universal bağlantı plakası ile



Tasarım verileri RECBİ 24V-DC NO UNI 1C MATCH

Teknik veriler

Attribute	Value
Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	Evrensel bağlantı
Uygulama	DIO / IO-Link
İnşaat	Hızlı değiştirme sistemi MATCH
Kontrol Valfi	Normalde açık

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	70.00 mm
Uzunluk L	107.50 mm
Genişlik B	75.00 mm
Yükseklik H1	74.50 mm
Yükseklik H2	25.00 mm
Yükseklik H	62.00 mm
Dış çap D1	86.2 mm
Dış çap D	75.50 mm
Dış G1	M6-F
Dmk	50.0 mm

RECBi 24V-DC NO UNI 1C MATCH

Art.-Nr.: 10.02.03.00402

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	850 mbar
Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	Evrensel bağlantı
Nominal güç	1.51 W
Vakum debisi (maks.)	52.5 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.00 ... 7.00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kontrol Valfi	Normalde açık
Gerilim	24V - DC
Nominal akım	0.1 A

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.03.00402**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.03.00402**

Typ	Artikelnummer
Aksesuarlar	ZUB RECBi-UNI
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Depolama istasyonu	STATION 150x110x22 MATCH
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.03.00402**

Typ	Artikelnummer
Yedek parça seti	ERS RECB SD
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP
Ejektör modülü	SEP HV 2 14 13 S

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00402