


Art.-Nr.: 10.02.03.00403



RECBi 24V-DC NC UNI 2C MATCH

El generador de vacío neumático RECBi MATCH está disponible en las siguientes variantes:

- Con garra PXR montada
- Con brida de conexión para el kit de garras PXT
- Con placa de conexión universal montada



Datos de diseño RECBi 24V-DC NC UNI 2C MATCH

Datos técnicos

| Atributo                          | Valor                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tensión DC                        | 24 V - DC                      |
| Función adicional plano aspirante | Conexión universal             |
| Aplicación                        | IO-Link                        |
| Diseño                            | Sistema de cambio rápido MATCH |
| Válvula de mando                  | Cerrado sin corriente          |

Datos de diseño

| Atributo             | Valor     |
|----------------------|-----------|
| Longitud L2          | 70,00 mm  |
| Longitud L           | 107,50 mm |
| Anchura B            | 75,00 mm  |
| Altura H1            | 99,50 mm  |
| Altura H2            | 25,00 mm  |
| Altura H             | 87,00 mm  |
| Diámetro exterior D1 | 86,2 mm   |
| Diámetro exterior D  | 75,50 mm  |
| Rosca G1             | M6-HE     |
| Dmk                  | 50,0 mm   |



Art.-Nr.: 10.02.03.00403

**Datos técnicos**

| Atributo                                    | Valor                 |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Vacío máx.                                  | 850 mbar              |
| Tensión DC                                  | 24 V - DC             |
| Función adicional plano aspirante           | Conexión universal    |
| Potencia nominal                            | 2,00 W                |
| Capacidad de aspiración máx.                | 52,5 l/min            |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,00 ... 7,00 bar     |
| Temperatura de uso                          | 0 ... 50 °C           |
| Válvula de mando                            | Cerrado sin corriente |
| Tensión                                     | 24V - DC              |
| Corriente nominal                           | 0,1 A                 |

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.02.03.00403](http://www.schmalz.com/10.02.03.00403)

**Pedir accesorios de datos 10.02.03.00403**

| Typ                               |                               | Artikelnummer  |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Grupo válvula electromagnética    | VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC | 10.08.09.00032 |
| Estación de almacenamiento        | STATION 150x110x22 MATCH      | 10.08.09.00013 |
| Conector rápido acodado           | STV-W G1/8-AG 6               | 10.08.02.00288 |
| Silenciador (rectangular - Mont.) | SD 66.7x24.4x24.5 RECBi       | 10.02.03.00441 |

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.02.03.00403**

| Typ                         |                       | Artikelnummer  |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Juego de piezas de repuesto | ERS RECB SD           | 10.02.03.00422 |
| Juego de piezas de repuesto | ERS SEP-13 6xRUE-KLAP | 10.02.01.01449 |
| Módulo eyector              | SEP HV 2 14 13 S      | 10.02.01.01493 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00403](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00403)