

Art.-Nr.: 10.02.03.00437




Teknik veriler

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 8 pol
Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	Evrensel bağlantı
Nominal güç	1.00 W
Uygulama	DIO / IO-Link
Dmk	50.0 mm
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nominal akım	0.0 A

RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8

Pnömatik vakum jeneratörü RECBi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	70.00 mm
Uzunluk L	107.50 mm
Genişlik B	75.00 mm
Yükseklik H1	68.00 mm
Yükseklik H2	25.00 mm
Yükseklik H	65.00 mm
Dış çap D2	31.5 mm
Dış çap D	75.00 mm
İç çap d1	6.4 mm
Dış G2	M12-M

Tasarım verileri RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8



RECBi 24V-DC NO UNI 1C M12-8

Art.-Nr.: 10.02.03.00437

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 8 pol
Koruma tipi IP	IP 40
Tahliye derecesi	85.0 %
Maks. vakum	850 mbar
Gerilim DC	24 V - DC
Nominal güç	1.00 W
Vakum debisi (maks.)	52.5 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kontrol Valfi	Normalde açık

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.03.00437**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.03.00437**

Typ	Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 5000 K-8P
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.03.00437**

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS RECB SD
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP
Ejektör modülü	SEP HV 2 14 13 S

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00437