


Art.-Nr.: 10.02.03.00447

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 8 pol
Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	PXR (X-şekli)
Nominal güç	1.00 W
Uygulama	DIO / IO-Link
Dmk	50.0 mm
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nominal akım	0.0 A

RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

Pnömatik vakum jeneratörü RECBi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.



Tasarım verileri RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	70.00 mm
Uzunluk L	156.00 mm
Genişlik B1	276.00 mm
Genişlik B	75.00 mm
Yükseklik H1	54.00 mm
Yükseklik H2	25.00 mm
Yükseklik H	46.00 mm
Dış çap D2	31.5 mm
İç çap d1	6.4 mm
Dış G2	M12-M



RECBi 24V-DC NO PXR-X 1C M12-8

Art.-Nr.: 10.02.03.00447

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 8 pol
Koruma tipi IP	IP 40
Tahliye derecesi	85.0 %
Maks. vakum	850 mbar
Gerilim DC	24 V - DC
Nominal güç	1.00 W
Vakum debisi (maks.)	52.5 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,00 ... 7,00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kontrol Valfi	Normalde açık

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.03.00447**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.03.00447**

Typ	Ürün numarası
Aksesuarlar	ZUB RECBi-PXR
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 5000 K-8P
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.03.00447**

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS RECB SD
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP
Ejektör modülü	SEP HV 2 14 13 S
Körüklü vantuzlar (yuvarlak)	SPB1 30 ED-65 G1/4-AG

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00447