

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

Art.-Nr.: 10.02.03.00468




Teknik veriler

Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 8 pol
Gerilim DC	24 V - DC
Ek fonksiyon alanı tutucu	PXT (1 ışın)
Nominal güç	1,00 W
Uygulama	DIO / IO-Link
Dmk	50,0 mm
Kontrol Valfi	Normalde açık
Nominal akım	0,0 A

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

Pnömatik vakum jeneratörü RECBi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

Tasarım verileri



Uzunluk L2	70,00 mm
Uzunluk L	107,50 mm
Genişlik B	75,00 mm
Yükseklik H1	68,00 mm
Yükseklik H2	25,00 mm
Yükseklik H	68,00 mm
Dış çap D2	31,5 mm
Dış çap D	75,00 mm
İç çap d1	6,4 mm
Dış G2	M12-M
Dmk	50,0 mm
Uzunluk L3	75,50 mm
Yükseklik H3	19,00 mm
Dış G3	G1/8"-F

Tasarım verileri RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.03.00468

RECBi 24V-DC NO PXT-1 1C M12-8

Art.-Nr.: 10.02.03.00468

**Teknik veriler**

Elektrik bağlantısı	Male connect M12, 8 pol
Koruma tipi IP	IP 40
Tahliye derecesi	85,0 %
Maks. vakum	850 mbar
Ağırlık	644,40 g
Gerilim DC	24 V - DC
Nominal güç	1,00 W
Vakum debisi (maks.)	52,5 l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.00 ... 7.00 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kontrol Valfi	Normalde açık

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.03.00468**

Typ	Ürün numarası
Yapı grubu Solenoid valf	VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 5000 K-8P
Susturucu (küp şekli-inst.)	SD 66.7x24.4x24.5 RECBi
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 295 WB-M8-8 FANUC
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-8 280 WB-M8-8 UR
Başlangıç kiti	PXT STARTERKIT 1 4
Başlangıç kiti	PXT STARTERKIT 2 6

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.03.00468**

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS RECB SD
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP
Ejektör modülü	SEP HV 2 14 13 S

