


Art.-Nr.: 10.03.01.00114



EVE-TR 4 AC F


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60Hz	0.22 kW
50 Hzでの供給電圧	220-240V
60Hzでの供給電圧	220-240V
質量	7.000 kg
吸込量 (50Hz)	4.100 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	4.700 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	59.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S009



デザインデータ EVE-TR 4 AC F

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	266.50 mm
グリッパーの長さ L2	72.00 mm
グリッパーの長さ L	221.50 mm
幅B2	11.50 mm
幅B	155.50 mm
高さ H1	172.00 mm
高さ H2	40.50 mm
高さ H	154.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.03.01.00114



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.18 kW
定格電力 60Hz	0.22 kW
50 Hzでの供給電圧	220-240V
60Hzでの供給電圧	220-240V
質量	7.000 kg
吸込量 (50Hz)	4.100 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	4.700 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	59.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	単相交流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 4 50 Hz	4.5	3.35	2.3	1.3	0.3	0.05
EVE-TR 4 60 Hz	4.7	3.7	2.7	1.65	0.6	0.35



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00114



データアクセサリを注文する 10.03.01.00114

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
	10.03.01.00107



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00114

Typ	製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht
	10.07.01.00013



真空ポンプ

EVE-TR 4 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00114



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00114

Typ

ポンプ用スペアパーツセット

VST EVE-TR-4

製品コード

10.03.01.00108



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00114