



EVE-TR 16 AC


EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Nominal güç 50 Hz     | 0.55 kW                  |
| Nominal güç 60 Hz     | 0.66 kW                  |
| 50 Hz'de Gerilim      | 230 V                    |
| 60 Hz'de Gerilim      | 230 V                    |
| Ağırlık               | 22.400 kg                |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 16.000 m <sup>3</sup> /h |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 19.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 61.0 dB(A)               |
| Vakum (50 Hz)         | -850 mbar                |
| Gerilim 60 Hz         | S014                     |



Tasarım verileri EVE-TR 16 AC

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L2       | 73.00 mm  |
| Uzunluk L        | 452.00 mm |
| Genişlik B2      | 66.00 mm  |
| Genişlik B       | 231.00 mm |
| Yükseklik H      | 205.00 mm |
| İç çap d         | 7.00 mm   |
| Delik aralığı Y1 | 125.0 mm  |
| Delik aralığı X1 | 202.0 mm  |
| Diş G3           | G1/2"-F   |

Art.-Nr.: 10.03.01.00140




### Teknik veriler

| Attribute             | Value                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 54                    |
| Nominal güç 50 Hz     | 0.55 kW                  |
| Nominal güç 60 Hz     | 0.66 kW                  |
| 50 Hz'de Gerilim      | 230 V                    |
| 60 Hz'de Gerilim      | 230 V                    |
| Ağırlık               | 22.400 kg                |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 16.000 m <sup>3</sup> /h |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 19.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 61.0 dB(A)               |
| Ürün ailesi           | EVE-TR                   |
| Mevcut tip            | 1 fazlı AC               |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped



### Performans verileri



Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı



### Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

| Typ             | 0  | 200  | 400  | 600 | 800  | 850  |
|-----------------|----|------|------|-----|------|------|
| EVE-TR 16 50 Hz | 16 | 12   | 8.2  | 4.5 | 1    | 0.2  |
| EVE-TR 16 60 Hz | 18 | 14.5 | 10.2 | 6   | 1.35 | 0.35 |



Vakum pompası  
**EVE-TR 16 AC**



Art.-Nr.: 10.03.01.00140



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.03.01.00140](http://www.schmalz.com/10.03.01.00140)



**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00140**

| Typ                    |                              | Ürün numarası  |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| Vakum sınırlayıcı valf | VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 | 10.03.01.00136 |
| Motor koruma şalteri   | MSS-K 4-6.3A                 | 10.04.04.00121 |
| Vakum tankı            | VOL 15                       | 10.03.03.00113 |



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00140**

| Typ                                   |                                  | Ürün numarası  |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Filtre eki (yuvarlak)                 | FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG | 10.07.01.00017 |
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-TR-16                    | 10.03.01.00133 |



**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00140**

| Typ                   |                     | Ürün numarası  |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| Filtre eki (yuvarlak) | FILT-EINS EVE-16-25 | 10.03.01.00022 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00140](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00140)