

Art.-Nr.: 10.03.01.00142



EVE-TR 40 AC3


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	1.25 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	190-255V/330-440V AC3
60Hzでの供給電圧	190-290V/330-500V AC3
質量	38.500 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	48.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	S028




デザインデータ EVE-TR 40 AC3

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	131.00 mm
グリッパーの長さ L	572.00 mm
幅B2	51.00 mm
幅B	280.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	208.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	220.0 mm
スレッドG3	G3/4"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00142



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	1.25 kW
定格電力 60Hz	1.50 kW
50 Hzでの供給電圧	190-255V/330-440V AC3
60Hzでの供給電圧	190-290V/330-500V AC3
質量	38.500 kg
吸込量 (50Hz)	40.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	48.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	67.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 $K_{pA}=3$ dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 40 50 Hz	40	30	20.7	11	1.5	0.2
EVE-TR 40 60 Hz	48	36	25	14.5	2.1	0.5



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: www.schmalz.co.jp/10.03.01.00142



データアクセサリを注文する 10.03.01.00142

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 10.03.01.00136
モーター保護スイッチ	MSS-K 4-6.3A 10.04.04.00121
ポンプ用スベアパーツセット	VST EVE-TR-40 10.03.01.00135
真空タンク	VOL 50 10.03.03.00118
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE 10.04.04.00367



真空ポンプ

EVE-TR 40 AC3



Art.-Nr.: 10.03.01.00142



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00142

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00142