

真空ポンプ

EVE-TR 10 AC F

Art.-Nr.: 10.03.01.00144



EVE-TR 10 AC F


技術資料

属性	値
定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.44 kW
50 Hzでの供給電圧	220-240V
60Hzでの供給電圧	220-240V
質量	17.000 kg
吸込量 (50Hz)	10.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	12.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	60.0 dB(A)
真空 (50 Hz)	-850 mbar
供給電圧 60 Hz	5009

真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁



デザインデータ EVE-TR 10 AC F

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L2	106.00 mm
グリッパーの長さ L	429.00 mm
幅B2	60.00 mm
幅B	206.00 mm
高さ H1	325.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	189.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	112.0 mm



真空ポンプ

EVE-TR 10 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00144

技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.37 kW
定格電力 60Hz	0.44 kW
50 Hzでの供給電圧	220-240V
60Hzでの供給電圧	220-240V
質量	17.000 kg
吸込量 (50Hz)	10.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	12.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	60.0 dB(A)
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	単相交流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 10 50 Hz	10	7.7	5.3	3.1	0.8	0.2
EVE-TR 10 60 Hz	12	9.1	6.3	3.7	0.85	0.25

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00144

発注データ アクセサリ 10.03.01.00144

Typ	本数
真空制御弁	10.03.01.00136
モーター保護スイッチ	10.04.04.00120
ポンプ用スペアパーツセット	10.03.01.00132

発注データ スペアパート 10.03.01.00144

Typ	本数
フィルターエレメント (丸型)	10.07.01.00017
フィルターエレメント (丸型)	10.03.01.00021



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00144

2