

Art.-Nr.: 10.03.01.00145




EVE-TR 16 AC3 F

Données techniques

Puissance nominale à 50 Hz	0,55 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,70 kW
Tension à 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension à 60 Hz	200 - 300 V ou 350 - 520 V
Poids propre	23,400 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	16,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	19,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	61,0 dB(A)
Vide (50 Hz)	-850 mbar
Tension 60 Hz	S013
Approbation	UL/CSA
Type actuel	Courant alternatif triphasé
avec	Filtre

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)



Données de construction EVE-TR 16 AC3 F

Données de construction


Longueur L2	73,00 mm
Longueur L	452,00 mm
Largeur B2	66,00 mm
Largeur B	231,00 mm
Hauteur H1	345,00 mm
Hauteur H2	70,00 mm
Hauteur H	205,00 mm
Diamètre intérieur d	7,00 mm
Filetage G2	G3/4"-F
Espacement des trous Y1	125,0 mm
Espacement des trous X1	202,0 mm
Filetage G3	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00145

**Données techniques**

Type de protection IP	IP 54
Puissance nominale à 50 Hz	0,55 kW
Puissance nominale à 60 Hz	0,70 kW
Tension à 50 Hz	D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension à 60 Hz	200 - 300 V ou 350 - 520 V
Poids propre	23,400 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	16,000 m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	19,000 m³/h
Niveau sonore à 50 Hz	61,0 dB(A)
Famille de produits	EVE-TR
Type de courant	AC3
Type actuel	Courant alternatif triphasé

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 16 50 Hz	16	12	8.2	4.5	1	0.2
EVE-TR 16 60 Hz	18	14.5	10.2	6	1.35	0.35



Art.-Nr.: 10.03.01.00145

**Données de commande accessoires 10.03.01.00145**

Typ		Nombre d'article
Vanne de limitation de vide	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40	10.03.01.00136
Contacteur-disjoncteur	MSS-K 1.6-2.5A	10.04.04.00119

**Données de commande pièce de rechange 10.03.01.00145**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017

**Données de commande pièces d'usure 10.03.01.00145**

Typ		Nombre d'article
Elément filtrant (ronde)	FILT-EINS EVE-16-25	10.03.01.00022
Jeu de pièces d'usure pompe	VST EVE-TR-16	10.03.01.00133

