




EVE-TR 16 AC F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro  
Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

### Dati tecnici

| Attributo                             | Valore                   |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Potenza nominale a 50 Hz              | 0,55 kW                  |
| Potenza nominale a 60 Hz              | 0,66 kW                  |
| Tensione a 50 Hz                      | 220-240V                 |
| Tensione a 60 Hz                      | 220-240V                 |
| Peso                                  | 23,400 kg                |
| Capacità di aspirazione (50 Hz)       | 16,000 m <sup>3</sup> /h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz)       | 19,000 m <sup>3</sup> /h |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 61,0 dB(A)               |
| Vuoto (50 Hz)                         | -850 mbar                |
| Tensione 60 Hz                        | S009                     |



Dati di costruzione EVE-TR 16 AC F

### Dati di costruzione


| Attributo          | Valore    |
|--------------------|-----------|
| Lunghezza L2       | 73,00 mm  |
| Lunghezza L        | 452,00 mm |
| Larghezza B2       | 66,00 mm  |
| Larghezza B        | 231,00 mm |
| Altezza H1         | 345,00 mm |
| Altezza H2         | 70,00 mm  |
| Altezza H          | 214,00 mm |
| Diametro interno d | 7,00 mm   |
| Filettatura G2     | G3/4"-IG  |
| Griglia forata Y1  | 125,0 mm  |

Art.-Nr.: 10.03.01.00146

**Dati tecnici**

| Attributo                             | Valore                   |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tipo di protezione IP                 | IP 54                    |
| Potenza nominale a 50 Hz              | 0,55 kW                  |
| Potenza nominale a 60 Hz              | 0,66 kW                  |
| Tensione a 50 Hz                      | 220-240V                 |
| Tensione a 60 Hz                      | 220-240V                 |
| Peso                                  | 23,400 kg                |
| Capacità di aspirazione (50 Hz)       | 16,000 m <sup>3</sup> /h |
| Capacità di aspirazione (60 Hz)       | 19,000 m <sup>3</sup> /h |
| Livello di pressione acustica a 50 Hz | 61,0 dB(A)               |
| Famiglia di prodotti                  | EVE-TR                   |
| Tipo di corrente                      | AC                       |
| Tipo attuale                          | corrente alternata       |

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati

**Dati sulle prestazioni**

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

**Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione**

| Typ             | 0  | 200  | 400  | 600 | 800  | 850  |
|-----------------|----|------|------|-----|------|------|
| EVE-TR 16 50 Hz | 16 | 12   | 8.2  | 4.5 | 1    | 0.2  |
| EVE-TR 16 60 Hz | 18 | 14.5 | 10.2 | 6   | 1.35 | 0.35 |



Art.-Nr.: 10.03.01.00146

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00146](http://www.schmalz.com/10.03.01.00146)**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00146**

| Typ                         |                              | codice articolo |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| Valvola limitatrice a vuoto | VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 | 10.03.01.00136  |
| Salvomotore                 | MSS-K 4-6.3A                 | 10.04.04.00121  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00146**

| Typ                             |                                  | codice articolo |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Cartuccia filtro (tondo)        | FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG | 10.07.01.00017  |
| Set parti soggette ad us. pompa | VST EVE-TR-16                    | 10.03.01.00133  |

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00146**

| Typ                      |                     | codice articolo |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Cartuccia filtro (tondo) | FILT-EINS EVE-16-25 | 10.03.01.00022  |

