

Art.-Nr.: 10.03.01.00147



EVE-TR 25 AC3 F


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

属性	価値
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	AC390-242V/342-440V
60Hzでの供給電圧	190-265V/342-500V AC3
質量	27.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	30.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-850 mbar



デザインデータ EVE-TR 25 AC3 F

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	505.00 mm
幅B2	40.00 mm
幅B	260.00 mm
高さ H1	380.00 mm
高さ H2	70.00 mm
高さ H	290.00 mm
内径d	7.00 mm
スレッドG2	G3/4-IG
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	208.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00147



技術資料

属性	値
保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	0.75 kW
定格電力 60Hz	0.90 kW
50 Hzでの供給電圧	AC390-242V/342-440V
60Hzでの供給電圧	190-265V/342-500V AC3
質量	27.000 kg
吸込量 (50Hz)	25.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	30.000 m³/h
50Hzでのノイズレベル	62.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流
ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。	



様々な到達真空圧での吸込量

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 25 50 Hz	25	18.5	12.5	6.8	1.5	0.5
EVE-TR 25 60 Hz	30	23	16	8.7	2.2	0.7



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.03.01.00147



データアクセサリを注文する 10.03.01.00147

Typ	製品コード
真空制御弁	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 10.03.01.00136
モーター保護スイッチ	MSS-K 1.6-2.5A 10.04.04.00119
サイレンサボックス	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE 10.04.04.00367


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00147

Art.-Nr.: 10.03.01.00147



スペアパーツの注文データ 10.03.01.00147

Typ		製品コード
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
フィルターエレメント (丸型)	FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50	10.03.01.00029



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00147

Typ		製品コード
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR-25	10.03.01.00134