

Art.-Nr.: 10.03.01.00148



EVE-TR 40 AC3 F


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント

アクセサリ: 真空制御弁

## 技術資料

| 属性           | 価値                       |
|--------------|--------------------------|
| 定格電力 50 Hz   | 1.25 kW                  |
| 定格電力 60Hz    | 1.50 kW                  |
| 50 Hzでの供給電圧  | 190-255V/330-440V AC3    |
| 60Hzでの供給電圧   | 190-290V/330-500V AC3    |
| 質量           | 40.000 kg                |
| 吸込量 (50Hz)   | 40.000 m <sup>3</sup> /h |
| 吸込量 (60Hz)   | 48.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50Hzでのノイズレベル | 67.0 dB(A)               |
| 真空 (50 Hz)   | -850 mbar                |
| 供給電圧 60 Hz   | S028                     |



デザインデータ EVE-TR 40 AC3 F

## デザインデータ

| 属性                   | 価値        |
|----------------------|-----------|
| グリッパーの長さ L2          | 131.00 mm |
| グリッパーの長さ L           | 572.00 mm |
| 幅B2                  | 51.00 mm  |
| 幅B                   | 280.00 mm |
| 高さ H1                | 425.00 mm |
| 高さ H2                | 70.00 mm  |
| 高さ H                 | 290.00 mm |
| 内径d                  | 7.00 mm   |
| スレッドG2               | G1-1/4-F  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 208.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.03.01.00148

 技術資料

| 属性           | 値                        |
|--------------|--------------------------|
| 保護タイプ IP     | IP 54                    |
| 定格電力 50 Hz   | 1.25 kW                  |
| 定格電力 60Hz    | 1.50 kW                  |
| 50 Hzでの供給電圧  | 190-255V/330-440V AC3    |
| 60Hzでの供給電圧   | 190-290V/330-500V AC3    |
| 質量           | 40.000 kg                |
| 吸込量 (50Hz)   | 40.000 m <sup>3</sup> /h |
| 吸込量 (60Hz)   | 48.000 m <sup>3</sup> /h |
| 50Hzでのノイズレベル | 67.0 dB(A)               |
| 製品ファミリー      | EVE-TR                   |
| 現在の種類        | 三相電流                     |

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 様々な到達真空圧での吸込量

| Typ             | 0  | 200 | 400  | 600  | 800 | 850 |
|-----------------|----|-----|------|------|-----|-----|
| EVE-TR 40 50 Hz | 40 | 30  | 20.7 | 11   | 1.5 | 0.2 |
| EVE-TR 40 60 Hz | 48 | 36  | 25   | 14.5 | 2.1 | 0.5 |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと: [www.schmalz.co.jp/10.03.01.00148](http://www.schmalz.co.jp/10.03.01.00148)

 データアクセサリを注文する 10.03.01.00148

| Typ        | 製品コード                        |
|------------|------------------------------|
| 真空制御弁      | VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 |
| モーター保護スイッチ | MSS-K 4-6.3A                 |
| サイレンサボックス  | SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE     |

 スペアパーツの注文データ 10.03.01.00148

| Typ             | 製品コード                               |
|-----------------|-------------------------------------|
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN |
| フィルターエレメント (丸型) | FILT-EINS 64x71 PAP EVE-TR-25-40-50 |

真空ポンプ

## EVE-TR 40 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.01.00148



摩耗部品の注文データ 10.03.01.00148

| Typ           |               | 製品コード          |
|---------------|---------------|----------------|
| ポンプ用スペアパーツセット | VST EVE-TR-40 | 10.03.01.00135 |



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00148](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.03.01.00148)