





EVE-TR-M 2.3 12V-DC

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.

Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Données techniques

Attribut	Valeur
Vide max.	-780 mbar
Poids propre	2,400 kg
Niveau sonore à 50 Hz	78,0 dB(A)



Données de construction EVE-TR-M 2.3 12V-DC

Données de construction


Attribut	Valeur
Longueur L	154,00 mm
Largeur B2	10,40 mm
Largeur B	80,70 mm
Hauteur H	123,00 mm
Filetage G2	G 1/8"-F
Espacement des trous Y1	60,0 mm
Espacement des trous X1	28,0 mm
Filetage G3	G 1/8"-F
Filetage G5	M4-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00195

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Vide max.	-780 mbar
Poids propre	2,400 kg
Niveau sonore à 50 Hz	78,0 dB(A)
Capacité d'aspiration à DC	2,040 m³/h
Famille de produits	EVE-TR
Tension	12V - DC

Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux cotés

**Données de performance**

Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation

**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	780
EVE-TR M 2.3	2.35	2.00	1.68	1.35	1.05	0.77	0.50	0.25	0.05

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.03.01.00195WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00195