





EVE-TR-M 2.3 12V-DC

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf



Tasarım verileri EVE-TR-M 2.3 12V-DC

Teknik veriler

Attribute	Value
Maks. vakum	-780 mbar
Ağırlık	2.400 kg
50 Hz'de ses seviyesi	78.0 dB(A)

Tasarım verileri


Attribute	Value
Uzunluk L	154.00 mm
Genişlik B2	10.40 mm
Genişlik B	80.70 mm
Yükseklik H	123.00 mm
Dış G2	G1/8"-F
Delik aralığı Y1	60.0 mm
Delik aralığı X1	28.0 mm
Dış G3	G1/8"-F
Dış G5	M4-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00195

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Maks. vakum	-780 mbar
Ağırlık	2.400 kg
50 Hz'de ses seviyesi	78.0 dB(A)
Vakum debisi DC	2.040 m³/h
Ürün ailesi	EVE-TR
Gerilim	12V - DC

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

Typ	0	100	200	300	400	500	600	700	780
EVE-TR M 2.3	2.35	2.00	1.68	1.35	1.05	0.77	0.50	0.25	0.05

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00195WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00195