

Art.-Nr.: 10.03.01.00197


**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Vuoto max.	-850 mbar
Potenza nominale a 50 Hz	0,18 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,22 kW
Tensione a 50 Hz	230 V - AC
Peso	8,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	4,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	59,0 dB(A)
Tipo attuale	corrente alternata
con	Filtro

EVE-TR-T 4 AC F

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
 Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	269,00 mm
Lunghezza L	254,00 mm
Larghezza B1	160,00 mm
Larghezza B2	178,00 mm
Larghezza B	134,00 mm
Altezza H	235,00 mm
Diametro interno d	5,00 mm
Filettatura G2	G 1/4" -AG

Dati di costruzione EVE-TR-T 4 AC F



Pompa a vuoto

EVE-TR-T 4 AC F



Art.-Nr.: 10.03.01.00197




Dati tecnici

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Vuoto max.	-25,100 inHg
Potenza nominale a 50 Hz	0,18 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,22 kW
Tensione a 50 Hz	230 V - AC
Peso	8,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	4,000 m ³ /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	4,700 m ³ /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	59,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR
Tipo di corrente	AC
Tipo attuale	corrente alternata

Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati



Dati sulle prestazioni



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione

Typ	0	200	400	600	800	850
EVE-TR 4 50 Hz	4.5	3.35	2.3	1.3	0.3	0.05
EVE-TR 4 60 Hz	4.7	3.7	2.7	1.65	0.6	0.35



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00197

Art.-Nr.: 10.03.01.00197

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.03.01.00197**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00197**

Typ		codice articolo
Valvola limitatrice a vuoto	VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8	10.03.01.00107
Giunto aria compressa	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2	10.08.01.00020
Giunto aria compressa	DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2	10.08.01.00018

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00197**

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht	10.07.01.00013

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.03.01.00197**

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-4	10.03.01.00108

