

Art.-Nr.: 10.03.01.00210



EVE-TR-X 10 AC3 F-VB


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.37 kW
Nominal güç 60 Hz	0.45 kW
50 Hz'de Gerilim	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
60 Hz'de Gerilim	202-300/350-520V AC3
Ağırlık	16.700 kg
Vakum debisi (50 Hz)	10.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	12.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	60.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	202-300



Tasarım verileri EVE-TR-X 10 AC3 F-VB

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	106.00 mm
Uzunluk L	429.00 mm
Genişlik B2	60.00 mm
Genişlik B	206.00 mm
Yükseklik H1	325.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	189.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Diş G2	G3/4"-F
Delik aralığı Y1	112.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00210

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0.37 kW
Nominal güç 60 Hz	0.45 kW
50 Hz'de Gerilim	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
60 Hz'de Gerilim	202-300/350-520V AC3
Ağırlık	16.700 kg
Vakum debisi (50 Hz)	10.000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	12.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	60.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00210**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00210**

Typ		Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-10	10.03.01.00223

