



EVE-TR-X 16 AC3 VBV


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.55 kW
Nominal güç 60 Hz	0.70 kW
50 Hz'de Gerilim	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
60 Hz'de Gerilim	202-300/350-520V AC3
Ağırlık	22.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	16.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	19.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	61.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-850 mbar
Gerilim 60 Hz	202-300



Tasarım verileri EVE-TR-X 16 AC3 VBV

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	73.00 mm
Uzunluk L	452.00 mm
Genişlik B2	66.00 mm
Genişlik B	231.00 mm
Yükseklik H	205.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Delik aralığı Y1	125.0 mm
Delik aralığı X1	202.0 mm
Diş G3	G1/2"-F

Art.-Nr.: 10.03.01.00212

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0.55 kW
Nominal güç 60 Hz	0.70 kW
50 Hz'de Gerilim	175 - 260 / 300 - 450 V AC3
60 Hz'de Gerilim	202-300/350-520V AC3
Ağırlık	22.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	16.000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	19.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	61.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00212**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00212**

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlayıcı valf	VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40
Vakum tankı	VOL 15

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00212**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-16

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00212