



EVE-TR-X 25 AC3 F-VB


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Ağırlık	26.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	62.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-900 mbar
Vakum (60 Hz)	-900 mbar



Tasarım verileri EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	96.00 mm
Uzunluk L	505.00 mm
Genişlik B2	40.00 mm
Genişlik B	260.00 mm
Yükseklik H1	380.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	290.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Diş G2	G3/4"-F
Delik aralığı Y1	190.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00216

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 54
Nominal güç 50 Hz	0.75 kW
Nominal güç 60 Hz	0.90 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Ağırlık	26.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	25.000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	30.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	62.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00216**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00216**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE
	10.04.04.00367

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.03.01.00216**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-X-25
	10.03.01.00225
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40
	10.03.01.00230

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00216