

Art.-Nr.: 10.03.01.00216



EVE-TR-X 25 AC3 F-VB


La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura

Accessori disponibili: valvola regolazione vuoto

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 50 Hz	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Peso	26,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Vuoto (50 Hz)	-900 mbar
Vuoto (60 Hz)	-900 mbar



Dati di costruzione EVE-TR-X 25 AC3 F-VB

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	96,00 mm
Lunghezza L	505,00 mm
Larghezza B2	40,00 mm
Larghezza B	260,00 mm
Altezza H1	380,00 mm
Altezza H2	70,00 mm
Altezza H	290,00 mm
Diametro interno d	7,00 mm
Filettatura G2	G3/4"-IG
Griglia forata Y1	190,0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00216

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Tipo di protezione IP	IP 54
Potenza nominale a 50 Hz	0,75 kW
Potenza nominale a 60 Hz	0,90 kW
Tensione a 50 Hz	190 - 242 V / 342 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz	190 - 265 V / 342 - 500 V AC3
Peso	26,500 kg
Capacità di aspirazione (50 Hz)	25,000 m <sup>3</sup> /h
Capacità di aspirazione (60 Hz)	30,000 m <sup>3</sup> /h
Livello di pressione acustica a 50 Hz	62,0 dB(A)
Famiglia di prodotti	EVE-TR-X
Tipo di corrente	AC3
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati	

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.03.01.00216](http://www.schmalz.com/10.03.01.00216)

**Ordinare gli accessori dati 10.03.01.00216**

Typ		codice articolo
Cassa insonorizzante	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE	10.04.04.00367

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.03.01.00216**

Typ		codice articolo
Set parti soggette ad us. pompa	VST EVE-TR-X-25	10.03.01.00225
Cartuccia filtro (tondo)	FILT-EINS EVE-TR-X-25/40	10.03.01.00230

