



EVE-TR-X 40 AC3 VBV


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                         |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nominal güç 50 Hz     | 1.25 kW                       |
| Nominal güç 60 Hz     | 1.50 kW                       |
| 50 Hz'de Gerilim      | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim      | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
| Ağırlık               | 38.500 kg                     |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 40.000 m <sup>3</sup> /h      |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 48.000 m <sup>3</sup> /h      |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 67.0 dB(A)                    |
| Vakum (50 Hz)         | -900 mbar                     |
| Vakum (60 Hz)         | -900 mbar                     |



Tasarım verileri EVE-TR-X 40 AC3 VBV

**Tasarım verileri**

| Attribute        | Value     |
|------------------|-----------|
| Uzunluk L1       | 572.00 mm |
| Uzunluk L2       | 131.00 mm |
| Uzunluk L        | 532.00 mm |
| Genişlik B2      | 51.00 mm  |
| Genişlik B       | 280.00 mm |
| Yükseklik H      | 290.00 mm |
| İç çap d         | 7.00 mm   |
| Delik aralığı Y1 | 190.0 mm  |
| Delik aralığı X1 | 220.0 mm  |
| Dış G3           | G3/4"-F   |

Art.-Nr.: 10.03.01.00218

**Teknik veriler**

| Attribute             | Value                         |
|-----------------------|-------------------------------|
| Koruma tipi IP        | IP 55                         |
| Nominal güç 50 Hz     | 1.25 kW                       |
| Nominal güç 60 Hz     | 1.50 kW                       |
| 50 Hz'de Gerilim      | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| 60 Hz'de Gerilim      | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
| Ağırlık               | 38.500 kg                     |
| Vakum debisi (50 Hz)  | 40.000 m³/h                   |
| Vakum debisi (60 Hz)  | 48.000 m³/h                   |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 67.0 dB(A)                    |
| Ürün ailesi           | EVE-TR-X                      |
| Mevcut tip            | AC3                           |

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.03.01.00218](http://www.schmalz.com/10.03.01.00218)**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00218**

| Typ                    | Ürün numarası                |
|------------------------|------------------------------|
| Vakum sınırlayıcı valf | VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40 |
| Vakum tankı            | VOL 50                       |
| Susturucu kutusu       | SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE     |

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00218**

| Typ                                   | Ürün numarası   |
|---------------------------------------|-----------------|
| Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa | VST EVE-TR-X-40 |

[WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00218](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00218)