



EVE-TR-X 40 AC3 F-VB


Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	1.25 kW
Nominal güç 60 Hz	1.50 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Ağırlık	39.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	40.000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	48.000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	67.0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-900 mbar
Vakum (60 Hz)	-900 mbar



Tasarım verileri EVE-TR-X 40 AC3 F-VB

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	131.00 mm
Uzunluk L	572.00 mm
Genişlik B2	51.00 mm
Genişlik B	280.00 mm
Yükseklik H1	425.00 mm
Yükseklik H2	70.00 mm
Yükseklik H	290.00 mm
İç çap d	7.00 mm
Diş G2	G1-1/4"-F
Delik aralığı Y1	190.0 mm

Art.-Nr.: 10.03.01.00219

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	1.25 kW
Nominal güç 60 Hz	1.50 kW
50 Hz'de Gerilim	190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim	190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Ağırlık	39.500 kg
Vakum debisi (50 Hz)	40.000 m³/h
Vakum debisi (60 Hz)	48.000 m³/h
50 Hz'de ses seviyesi	67.0 dB(A)
Ürün ailesi	EVE-TR-X
Mevcut tip	AC3

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00219**Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00219**

Typ	Ürün numarası
Susturucu kutusu	SBB-EVE-24V-DC-ST-VZ-LUE
	10.04.04.00367

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.03.01.00219**

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
Aşınmaya maruz kalan parça seti	VST EVE-TR-X-40
pompa	
	10.07.01.00018
	10.03.01.00226

