

Art.-Nr.: 10.03.01.00314




ECBPi 12 24V-DC M12-8

Elektrikli vakum jeneratörü ECBPi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: flanş plakası, bağlantı kablosu, bağlantı dağıtıcısı

Teknik veriler

Attribute	Value
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 8 pol
Maks. vakum	750 mbar
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	12.0 l/min
Nominal güç	13.00 W
Çalışma sıcaklığı	5 ... 45 °C
Nominal akım	0.6 A



Tasarım verileri ECBPi 12 24V-DC M12-8

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	88.60 mm
Dış çap D2	76.0 mm
Dış çap D	151.50 mm
Dış G1	M4-F
Dış uzunluğu LG1	6.0 mm
Hatve çapı D mk1	46.0 mm



Art.-Nr.: 10.03.01.00314



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	775.0 g
Gerilim DC	24 V - DC
Vakum debisi (maks.)	12.0 l/min
Nominal güç	13.00 W
Çalışma sıcaklığı	5 ... 45 °C
Ürün ailesi	ECBPI
Nominal akım	0.6 A



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.03.01.00314

Veri aksesuarları sipariş edin 10.03.01.00314

Typ	Ürün numarası
Vantuz	RFBP 50 50 BA SPB2
Vantuz	RFBP 100 58 BA SPB2
Vantuz	RFBP 100 58 BA O10
Vantuz	RFBP 120 120 BA SPB2
Vantuz	RFBP 120 120 BA O10
Flanş seti robotları	SET PXT 46 1LT ECBPI
Flanş modülü	VEE-QCM 32
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x131.5
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x181.5
Flanş uzatması VEE-FE	VEE-FE 25.4x81.5

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00314