




EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti


Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Teknik veriler

Nominal güç 50 Hz	2,20 kW
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	76,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	55,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	66,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	71,0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Vakum (50 Hz)	-900 mbar
Gerilim 60 Hz	S065
Onay	IE3
Mevcut tip	üç fazlı akım

Tasarım verileri

Uzunluk L2	96,00 mm
Uzunluk L	704,00 mm
Genişlik B2	46,00 mm
Genişlik B	353,00 mm
Yükseklik H	328,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı Y1	190,0 mm
Delik aralığı Y2	95,0 mm
Delik aralığı X1	326,0 mm
Diş G3	G1"-F
Diş G5	M8-F



Tasarım verileri EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1

Art.-Nr.: 10.03.01.00319

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	2,20 kW
Nominal güç 60 Hz	2,60 kW
50 Hz'de Gerilim	D230 V / Y400 V $\pm$ %10
60 Hz'de Gerilim	D265 V / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	76,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	55,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	66,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	71,0 dB(A)
İnşaat	IE3:AB/CN/IND
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped	

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00319**

Typ	Ürün numarası
Vakum tankı	VOL 50
	10.03.03.00118

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00319**

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti	VST EVE-TR60/TR80
pompa	22.09.01.00031

