

Art.-Nr.: 10.03.01.00319



EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1


真空ポンプ EVE-TRは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: ポンプ用スペアパーツセット、フィルターエレメント
アクセサリ: 真空制御弁

技術資料

定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ±10 %
質量	76.000 kg
吸込量 (50Hz)	55.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	66.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	71.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
真空 (50 Hz)	-900 mbar
供給電圧 60 Hz	S065
承認	IE3
現在の種類	三相電流

デザインデータ



グリッパーの長さ L2	96.00 mm
グリッパーの長さ L	704.00 mm
幅B2	46.00 mm
幅B	353.00 mm
高さ H	328.00 mm
内径d	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	190.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y2	95.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	326.0 mm
スレッドG3	G1"-F
スレッドG5	M8-F

デザインデータ EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP1



Art.-Nr.: 10.03.01.00319

 技術資料

保護タイプ IP	IP 54
定格電力 50 Hz	2.20 kW
定格電力 60Hz	2.60 kW
50 Hzでの供給電圧	D230 V / Y400 V ±10 %
60Hzでの供給電圧	D265 V / Y460 V ±10 %
質量	76.000 kg
吸込量 (50Hz)	55.000 m ³ /h
吸込量 (60Hz)	66.000 m ³ /h
50Hzでのノイズレベル	71.0 dB(A)
構築	IE3:EU/CN/IND
製品ファミリー	EVE-TR
現在の種類	三相電流

ノイズレベルはDIN EN ISO 3744に準拠しています (不確定係数 KpA=3 dB(A)): 両側に配管接続があり、中程度の荷重において、製品本体から1 m離れた場所での値です。

 発注データ アクセサリ 10.03.01.00319

Typ		本数
真空タンク	VOL 50	10.03.03.00118

 発注データ ウェアパーツ 10.03.01.00319

Typ		本数
ポンプ用スペアパーツセット	VST EVE-TR60/TR80	22.09.01.00031