**Teknik veriler**


Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	108,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	112,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Gerilim 60 Hz	S067
Onay	UL/CSA
Mevcut tip	üç fazlı akım

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP2

EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.

Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti

Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf

Tasarım verileri

Uzunluk L2	140,00 mm
Uzunluk L	851,00 mm
Genişlik B2	107,50 mm
Genişlik B	470,00 mm
Yükseklik H	336,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı Y1	245,0 mm
Delik aralığı Y2	122,5 mm
Delik aralığı X1	398,0 mm
Diş G3	G1-1/2"-F
Diş G5	M8-F


Tasarım verileri EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP2

Art.-Nr.: 10.03.01.00324

**Teknik veriler**

Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	3,60 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	108,000 kg
Vakum debisi (60 Hz)	112,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Ürün ailesi	EVE-TR
Mevcut tip	üç fazlı akım

Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme oranı**

TYP	0	200	400	600	800	900
EVE-TR 100 50 Hz	98	77	56	34	12	1
EVE-TR 100 60 Hz	118	90	63	39	17	4

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.03.01.00324**

Typ	Ürün numarası
Vakum sınırlandırıcı valf	VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140
Vakum tankı	VOL 100

WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00324

Vakum pompası

EVE-TR 100 AC3 IE3-TYP2



Art.-Nr.: 10.03.01.00324



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.03.01.00324

Typ	Ürün numarası
Filtre eki (yuvarlak)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN
	10.07.01.00018



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.03.01.00324

Typ	Ürün numarası
Aşınmaya maruz kalan parça seti pompa	VST EVE-TR-100
	22.09.01.00033



WWW.SCHMALZ.COM/10.03.01.00324